

# Fiche technique du produit

## Caractéristiques

# A9C30831

## Acti9, iTL télérupteur 32A 1NO 230...240VCA 110VCC 50-60Hz

Statut commercial : Commercialisé



### Principales

Gamme de produits	Acti 9
Nom du produit	Acti 9 iTL
Fonction produit	Télérupteur
Nom de l'appareil	ITL
Fonction de l'appareil	Standard
Pôles	1P
Composition des pôles	1 "F"
[Ie] courant assigné d'emploi maximal	32 A
Type de réseau	CA
Tension circuit de commande	110 V CC 230...240 V CA 50/60 Hz

### Complémentaires

Fréquence du réseau	50/60 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi	250 V CA 50/60 Hz
Type de commande	Déconnexion de la bobine Commande manuelle et à distance
Type de signal de commande	Impulsion
Fréquence de commutation	5 commutations/minute 100 commutations/jour
Durée de l'impulsion	50 ms...1 s
Type de commande à distance	Bouton-poussoir lumineux
Signalisation locale	Indication ON/OFF
Mode d'installation	Fixe
Support de montage	Rail DIN
Pas de 9 mm	2
Hauteur	84 mm

Largeur	18 mm
Profondeur	60 mm
Durée de vie électrique	AC-21 : 50000 cycle AC-22 : 20000 cycle
Mode de raccordement	Télécommande : bornes type tunnel 1 câble(s) 0,5...4 mm <sup>2</sup> rigide Télécommande : bornes type tunnel 1 câble(s) 0,5...4 mm <sup>2</sup> rigide avec embout de câble Télécommande : bornes type tunnel 1 câble(s) 1...4 mm <sup>2</sup> souple Télécommande : bornes type tunnel 1 câble(s) 1...4 mm <sup>2</sup> flexible avec virole Télécommande : bornes type tunnel 1 câble(s) 1,5...10 mm <sup>2</sup> rigide Télécommande : bornes type tunnel 1 câble(s) 1,5...10 mm <sup>2</sup> rigide avec embout de câble Télécommande : bornes type tunnel 1 câble(s) 1,5...10 mm <sup>2</sup> souple Télécommande : bornes type tunnel 1 câble(s) 1,5...10 mm <sup>2</sup> flexible avec virole
Longueur de dénudage des fils	11 mm
Couple de serrage	1,2 N.m
Compatibilité de gamme	Acti 9 iATL24 Acti 9 iATEt Acti 9 iATL4 Acti 9 iATLc Acti 9 iATLc+s Acti 9 iATLm Acti 9 iATLs Acti 9 iATLz Acti 9 iATLc+c Acti 9 iETL iTL 32

## Environnement

Normes	EN 669-1 EN 669-2-2
Certifications du produit	CCC GOST
Labels qualité	CEBEC IMQ KEMA NF VDE
Intensité sonore	60 dB
Degré de protection IP	IP20 avec ouverture se conformer à IEC 60529 IP40 en enveloppe se conformer à IEC 60529
Degré de pollution	3
Tropicalisation	2
Humidité relative	95 % ( 55 °C )
Température de fonctionnement maximale	-20...50 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Se conformer - depuis 1825 - Déclaration de conformité Schneider Electric <a href="#">Déclaration de conformité Schneider Electric</a>
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil <a href="#">Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil</a>
Profil environnemental du produit	Disponible <a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

## Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------