


Fiche technique du produit

Spécifications



ProDis Vigi TG60 si - bloc différentiel 4P 63A 300mA instantané type A 230-415V

A9N21572

❗ Arrêt de commercialisation

❗ La production de ce produit a été arrêtée le: 31 mars 2020

❗ Fin de service le: 31 déc. 2021

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme	Prodis
Type De Produit Ou Équipement	Blocs différentiels Vigi
Nom De L'Appareil	Vigi TG60
Description Des Pôles	4P
[In] Courant Assigné D'Emploi	63 A
Type De Réseau	CA
Sensibilité Du Différentiel	300 mA
Temporisation Protection Différentielle	Instantané
Classe De Protection Différentielle	Type A-SI (Super Immunisé)

Complémentaires

Position De L'Appareillage Dans L'Installation	Groupe d'arrivées
Fréquence Du Réseau	50 Hz
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	400 V CA 50 Hz phase-phase
Technologie Différentiel	Indépendant de la tension
[Ui] Tension Assignée D'Isolement	440 V CA 50 Hz se conformer à EN 61009-1
[Uimp] Tension Assignée De Tenue Aux Chocs	4 kV se conformer à EN 61009-1
Indication De Tension	Indication ON/OFF
Mode D'Installation	Encliquetable
Support De Montage	Rail DIN
Connexion Électrique Sur Disjoncteur	Par vis
Pas De 9 Mm	6
Hauteur	82 mm
Largeur	54 mm
Profondeur	70 mm
Poids Du Produit	210 g
Couleur	Blanc
Mode De Raccordement	Câble en amont0,75...16 mm² rigide Câble en amont0,33...10 mm² souple

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Longueur De Dénudage Des Fils	13 mm
Couple De Serrage	2 N.m

Environnement

Normes	CEI 60947-2 EN 61009-1 EN 61009-2-1
Degré De Protection Ip	IP20 conforming to CEI 60529
Degré De Pollution	3 se conformer à EN 61009-1
Tropicalisation	2 se conformer à CEI 60068-1
Humidité Relative	95 % à 55 °C
Altitude De Fonctionnement	2000 m
Température De L'Air Ambiant Pour Le Fonctionnement	-25...60 °C
Température Ambiante De Stockage	-40...60 °C

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	8,3 cm
Largeur De L'Emballage 1	10,6 cm
Longueur De L'Emballage 1	13,2 cm
Poids De L'Emballage 1	237 g

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

En savoir plus sur Green Premium >



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓ Sans Mercure

✓ Information Sur Les Exemptions
Rohs

Oui

✓ Produit Avec Composants Plastiques
Sans Halogènes

Certifications et normes

Régulation Reach

Déclaration REACH

Directive Rohs Ue

Conforme aux dérogations

Régulation Rohs Chine

Déclaration RoHS pour la Chine

Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil Environnemental

Profil environnemental du Produit

Deee

Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Profil De Circularité

Pas d'opérations particulières de recyclage requises