

Fiche technique du produit

Spécifications



Acti9, Reflex iC60N disjonct. à commande intégrée interface Ti24 10A 2P courbe C

A9C62210

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Application	Distribution Contrôle
Gamme	Acti9
Nom Du Produit	Reflex iC60
Nom De L'Appareil	Reflex iC60N
Type De Produit Ou Équipement	Disjoncteur à commande intégrée
Description Des Pôles	2P
Nombre De Pôles Protégés	2
Type De Réseau	CA
Type De Déclencheur	Thermique-magnétique
Courbe De Déclenchement	C

Complémentaires

[In] Courant Assigné D'Emploi	10 A
Fréquence Du Réseau	50/60 Hz
Codification Du Pouvoir De Coupure	N
Pouvoir De Coupure	20 kA Icu à 220...240 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2 10 kA Icu à 380...415 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2
[Ui] Tension Assignée D'Isolement	500 V CA
Coupure Pleinement Apparente	Oui
Type De Commande	Contrôle à distance par impulsion Par maneton Contrôle à distance par commande permanente Bouton ON/OFF
Type De Signal De Commande	Maintenu Maintenu à très basse tension Impulsion
Indication De Tension	DEL clignotante: appareil prêt DEL verte: appareil ON DEL clignotante: appareil en déclenchement DEL rouge: défaut DEL clignotante: appareil en surchauffe
[Uc] Tension Circuit De Commande	230 V CA 50/60 Hz 24 V CA 50/60 Hz 48 V CA 50/60 Hz 24 V cc 48 V cc
[Us] Tension D'Alimentation	230 V CA à 50/60 Hz

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Mode D'Installation	Fixe
Support De Montage	Rail DIN symétrique 35 mm
Pas De 9 Mm	9
Hauteur	84 mm
Largeur	81 mm
Profondeur	77 mm
Couleur	Blanc
Endurance Mécanique	50000 cycle
Durée De Vie Électrique	AC-1 : 50000 cycle CA 50 Hz
Prévision De Verrouillage	Cadenassable
Verrouillages Optionnels	Cadenas sur position OFF
Protection Différentielle	Bloc séparé
Accessoires Associés	Avec PLC

Environnement

Degré De Protection Ip	IP20 se conformer à CEI 60529
Degré De Pollution	3
Tropicalisation	2
Humidité Relative	93 % à 40 °C

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	9,0 cm
Largeur De L'Emballage 1	11,2 cm
Longueur De L'Emballage 1	16,5 cm
Poids De L'Emballage 1	571,0 g
Type D'Emballage 2	S03
Nb Produits Dans L'Emballage 2	14
Hauteur De L'Emballage 2	30,0 cm
Largeur De L'Emballage 2	30,0 cm
Longueur De L'Emballage 2	40,0 cm
Poids De L'Emballage 2	8,441 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

En savoir plus sur Green Premium >



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓	Sans Mercure	
✓	Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui
✓	Produit Avec Composants Plastiques Sans Halogènes	

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conforme aux dérogations
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil De Circularité	Informations de fin de vie