

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Acti9, Reflex iC60H disjonct. à commande intégrée interface Ti24 40A 4P courbe B

A9C64440

⚠ La production de ce produit a été arrêtée le: 30 sept. 2023

⚠ Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de com.

### Principales

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Application                   | Distribution<br>Contrôle        |
| Gamme                         | Acti9                           |
| Nom Du Produit                | Reflex iC60                     |
| Nom De L'Appareil             | Reflex iC60H                    |
| Type De Produit Ou Équipement | Disjoncteur à commande intégrée |
| Description Des Pôles         | 4P                              |
| Nombre De Pôles Protégés      | 4                               |
| Type De Réseau                | CA                              |
| Type De Déclencheur           | Thermique-magnétique            |
| Courbe De Déclenchement       | B                               |

### Complémentaires

|                                    |                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [In] Courant Assigné D'Emploi      | 40 A                                                                                                                                                                   |
| Fréquence Du Réseau                | 50/60 Hz                                                                                                                                                               |
| Codification Du Pouvoir De Coupure | H                                                                                                                                                                      |
| Pouvoir De Coupure                 | 30 kA Icu à 220...240 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2<br>15 kA Icu à 380...415 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2                                 |
| [Ui] Tension Assignée D'Isolement  | 500 V CA                                                                                                                                                               |
| Coupure Pleinement Apparente       | Oui                                                                                                                                                                    |
| Type De Commande                   | Contrôle à distance par impulsion<br>Bouton ON/OFF<br>Contrôle à distance par commande permanente<br>Par maneton                                                       |
| Type De Signal De Commande         | Maintenu à très basse tension<br>Maintenu<br>Impulsion                                                                                                                 |
| Indication De Tension              | DEL rouge: défaut<br>DEL clignotante: appareil prêt<br>DEL clignotante: appareil en déclenchement<br>DEL clignotante: appareil en surchauffe<br>DEL verte: appareil ON |
| [Uc] Tension Circuit De Commande   | 230 V CA 50/60 Hz<br>24 V CA 50/60 Hz<br>48 V CA 50/60 Hz<br>24 V cc<br>48 V cc                                                                                        |

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| [Us] Tension D'Alimentation | 230 V CA à 50/60 Hz         |
| Mode D'Installation         | Fixe                        |
| Support De Montage          | Rail DIN symétrique 35 mm   |
| Pas De 9 Mm                 | 13                          |
| Hauteur                     | 84 mm                       |
| Largeur                     | 117 mm                      |
| Profondeur                  | 77 mm                       |
| Couleur                     | Blanc                       |
| Endurance Mécanique         | 50000 cycle                 |
| Durée De Vie Électrique     | AC-1 : 50000 cycle CA 50 Hz |
| Prévision De Verrouillage   | Cadenassable                |
| Verrouillages Optionnels    | Cadenas sur position OFF    |
| Protection Différentielle   | Bloc séparé                 |
| Accessoires Associés        | Avec PLC                    |

## Environnement

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Degré De Protection Ip | IP20 se conformer à CEI 60529 |
| Degré De Pollution     | 3                             |
| Tropicalisation        | 2                             |
| Humidité Relative      | 93 % à 40 °C                  |

## Emballage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type D'Emballage 1             | PCE       |
| Nb Produits Dans L'Emballage 1 | 1         |
| Hauteur De L'Emballage 1       | 9,0 cm    |
| Largeur De L'Emballage 1       | 11,0 cm   |
| Longueur De L'Emballage 1      | 16,5 cm   |
| Poids De L'Emballage 1         | 875,0 g   |
| Type D'Emballage 2             | S03       |
| Nb Produits Dans L'Emballage 2 | 14        |
| Hauteur De L'Emballage 2       | 30,0 cm   |
| Largeur De L'Emballage 2       | 30,0 cm   |
| Longueur De L'Emballage 2      | 40,0 cm   |
| Poids De L'Emballage 2         | 12,737 kg |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

Développement durable



Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO<sub>2</sub>.

En savoir plus sur Green Premium >



Transparence   RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

|   |                                                   |     |
|---|---------------------------------------------------|-----|
| ✓ | Sans Mercure                                      |     |
| ✓ | Information Sur Les Exemptions Rohs               | Oui |
| ✓ | Produit Avec Composants Plastiques Sans Halogènes |     |

Certifications et normes

|                        |                                                                                                                                                                                            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Régulation Reach       | Déclaration REACH                                                                                                                                                                          |
| Directive Rohs Ue      | Conforme aux dérogations                                                                                                                                                                   |
| Régulation Rohs Chine  | Déclaration RoHS pour la Chine<br>Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.                                           |
| Profil Environnemental | Profil environnemental du Produit                                                                                                                                                          |
| Deee                   | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |
| Profil De Circularité  | Informations de fin de vie                                                                                                                                                                 |