

Fiche technique du produit

Spécifications



Acti9, iSW interrupteur-sectionneur 1P 125A 250VAC

A9S65192

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Acti9
Nom Du Produit	Acti 9 iSW
Type De Produit Ou Équipement	Interrupteur-sectionneur
Nom De L'Appareil	iSW
Application	Contrôle Isolation
Description Des Pôles	1P
Catégorie D'Emploi	AC-22A
Aptitude Au Sectionnement	Oui

Complémentaires

[Ie] Courant Assigné D'Emploi	125 A à 240 V CA 50/60 Hz
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	240 V CA 50/60 Hz
[Icm] Pouvoir Assigné De Fermeture En Court-Circuit	5 kA sectionneur seulement
[Icw] Courant Assigné De Courte Durée Admissible	1500 A
[Ui] Tension Assignée D'Isolement	250 V CA 50/60 Hz
[Uimp] Tension Assignée De Tenue Aux Chocs	6 kV
Type De Commande	Par maneton
Indication De Tension	Indication ON/OFF
Coupure Pleinement Apparente	Oui
Mode D'Installation	Fixe
Support De Montage	Rail DIN
Compatibilité Des Répartiteur, Peigne, Jeu De Barres	Haut ou bas : OUI
Pas De 9 Mm	2
Hauteur	85 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	73 mm
Couleur	Blanc
Endurance Mécanique	20000 cycle
Durée De Vie Électrique	2500 cycle

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Mode De Raccordement	Borne du type à cage (haut ou bas) - <= 1 x 50 mm² - rigide Borne du type à cage (haut ou bas) - <= 1 x 35 mm² - souple Borne du type à cage (haut ou bas) - <= 1 x 35 mm² - flexible avec embout
Longueur De Dénudage Des Fils	14 mm
Couple De Serrage	3,5 N.m

Environnement

Normes	CEI 60947-3 EN 60947-3
Degré De Protection Ip	IP20
Degré De Pollution	3
Tropicalisation	2
Humidité Relative	95 % à 55 °C
Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	-25...60 °C
Température Ambiante De Stockage	-40...85 °C

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	7,300 cm
Largeur De L'Emballage 1	1,800 cm
Longueur De L'Emballage 1	9,400 cm
Poids De L'Emballage 1	85,000 g
Type D'Emballage 2	BB1
Nb Produits Dans L'Emballage 2	12
Hauteur De L'Emballage 2	8,200 cm
Largeur De L'Emballage 2	9,800 cm
Longueur De L'Emballage 2	22,000 cm
Poids De L'Emballage 2	1,065 kg
Type D'Emballage 3	S03
Nb Produits Dans L'Emballage 3	132
Hauteur De L'Emballage 3	30,000 cm
Largeur De L'Emballage 3	30,000 cm
Longueur De L'Emballage 3	40,000 cm
Poids De L'Emballage 3	12,154 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

- ✓

Sans Svhc Reach
- ✓

Sans Métaux Lourds Toxiques
- ✓

Sans Mercure
- ✓

Information Sur Les Exemptions
Rohs

Oui
- ✓

Produit Avec Composants Plastiques
Sans Halogènes

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conforme Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises