


Fiche technique du produit

Spécifications



Acti9 Vigî iC60 - Bloc diff. 230Vca à 400Vca - 2P - 63A - 1000mA - Type A-SI

A9V39263

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Acti 9
Type De Produit Ou Équipement	Blocs différentiels Vigî
Nom De L'Appareil	Vigî iC60
Description Des Pôles	2P
[In] Courant Assigné D'Emploi	63 A
Sensibilité Du Différentiel	1000 mA
Temporisation Protection Différentielle	Sélectif
Type De Protection Contre Les Fuites À La Terre	Type A-SI (Super Immunisé)
Type De Réseau	CA
Fréquence Du Réseau	50/60 Hz
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	230...415 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 61009-1 230...415 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 61009-2-1
Normes	EN/CEI 61009-1 EN/CEI 61009-2-1
Pas De 9 Mm	4

Complémentaires

Position De L'Appareillage Dans L'Installation	Départ
Technologie Différentiel	Indépendant de la tension
[Ui] Tension Assignée D'Isolément	500 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
[Uimp] Tension Assignée De Tenue Aux Chocs	6 kV se conformer à CEI 60947-2
Compatibilité De Gamme	Acti 9 Acti9 iC60 Acti 9 Acti 9 Reflex iC60
Accessoires Associés	Terminal simple
Indication De Tension	Signalisation de déclenchement
Mode D'Installation	Encliquetable
Support De Montage	Rail DIN
Connexion Électrique Sur Disjoncteur	Par vis
Compatibilité Des Répartiteur, Peigne, Jeu De Barres	Bas : OUI
Hauteur	91 mm
Largeur	72 mm
Profondeur	73,5 mm

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Poids Du Produit	0,165 kg
Mode De Raccordement	Borne du type à cage dessous pour 1 câble(s) 1...35 mm² rigide sans embout Borne du type à cage dessous pour 1 câble(s) 1...25 mm² souple sans embout Borne du type à cage dessous pour 1 câble(s) 1...25 mm² souple avec embout
Longueur De Dénudage Des Fils	14 mm for bas connection
Couple De Serrage	3,5 N.m bas

Environnement

Degré De Protection Ip	IP20 conforming to CEI 60529 IP40 (boîtier modulaire) conforming to CEI 60529
Degré De Pollution	3 se conformer à CEI 60947-2
Compatibilité Électromagnétique	Tenue aux ondes 8/20 µs, 3000 A se conformer à CEI 61009-1
Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	-25...60 °C
Température Ambiante De Stockage	-40...85 °C

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	8,6 cm
Largeur De L'Emballage 1	7,6 cm
Longueur De L'Emballage 1	11,5 cm
Poids De L'Emballage 1	164,0 g
Type D'Emballage 2	S03
Nb Produits Dans L'Emballage 2	27
Hauteur De L'Emballage 2	30,0 cm
Largeur De L'Emballage 2	30,0 cm
Longueur De L'Emballage 2	40,0 cm
Poids De L'Emballage 2	4,919 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

En savoir plus sur Green Premium >



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓ Sans Mercure

✓ Information Sur Les Exemptions [Oui](#)

Rohs

✓ Produit Avec Composants Plastiques
Sans Halogènes

Certifications et normes

Régulation Reach [Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue Conforme aux dérogations

Régulation Rohs Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil Environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

Deee Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Profil De Circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises