

Fiche technique du produit

Spécifications



Acti9 iTG40 - Bloc dif. Vigi Tête de groupe - 3P+N - 40A - 30mA - Type A-SI

A9Y14740

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Acti 9
Type De Produit Ou Équipement	Blocs différentiels Vigi
Nom De L'Appareil	Vigi iTG40
Compatibilité De Gamme	Acti9 Acti9 iDT40
Description Des Pôles	3P + N
Position Du Pôle Neutre	Gauche
[In] Courant Assigné D'Emploi	40 A
Type De Réseau	CA
Sensibilité Du Différentiel	30 mA
Temporisation Protection Différentielle	Instantané
Classe De Protection Différentielle	Type A-SI (Super Immunisé)
Certifications Du Produit	CE
Labels Qualité	NF

Complémentaires

Position De L'Appareillage Dans L'Installation	Groupe d'arrivées
Fréquence Du Réseau	50 Hz
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	400 V CA 50 Hz
Technologie Différentiel	Indépendant de la tension
[Ui] Tension Assignée D'Isolément	440 V CA 50 Hz se conformer à EN/CEI 61009-2-1
[Uimp] Tension Assignée De Tenue Aux Chocs	4 kV se conformer à EN/CEI 61009-2-1
Indication De Tension	Signalisation de défaut
Mode D'Installation	Encliquetable
Support De Montage	Rail DIN
Connexion Électrique Sur Disjoncteur	Par vis
Pas De 9 Mm	6
Hauteur	91 mm
Largeur	108 mm
Profondeur	74 mm
Couleur	Blanc

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Endurance Mécanique	20000 cycle
Durée De Vie Électrique	10000 cycle
Mode De Raccordement	Borne du type à cage haut1...16 mm² rigide Borne du type à cage haut1...10 mm² souple
Longueur De Dénudage Des Fils	14 mm for haut connection
Couple De Serrage	2 N.m haut

Environnement

Normes	EN/CEI 61009-2-1
Degré De Protection Ip	IP20 conforming to CEI 60529 IP40 (boîtier modulaire) conforming to CEI 60529
Degré De Pollution	3 se conformer à EN/CEI 61009-2-1
Humidité Relative	95 % à 55 °C
Altitude De Fonctionnement	2000 m
Température De L'Air Ambiant Pour Le Fonctionnement	-25...60 °C
Température Ambiante De Stockage	-40...85 °C

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	8,200 cm
Largeur De L'Emballage 1	10,500 cm
Longueur De L'Emballage 1	13,500 cm
Poids De L'Emballage 1	314,000 g
Type D'Emballage 2	S03
Nb Produits Dans L'Emballage 2	18
Hauteur De L'Emballage 2	30,000 cm
Largeur De L'Emballage 2	30,000 cm
Longueur De L'Emballage 2	40,000 cm
Poids De L'Emballage 2	6,188 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

En savoir plus sur Green Premium >



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓	Sans Mercure	
✓	Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui
✓	Produit Avec Composants Plastiques Et Câbles Sans Halogènes	

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conforme aux dérogations
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises