

Fiche technique du produit

Spécifications



Acti9 STI - sectionneur fusible à tiroir - 1P - 25A - pour fusible 10.3x38mm

A9N15636

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Acti9
Nom Du Produit	Acti9 STI
Type De Produit Ou Équipement	Sectionneur fusible
Nom De L'Appareil	STI
Description Des Pôles	1P

Complémentaires

[In] Courant Assigné D'Emploi	2 A
	4 A
	6 A
	10 A
	16 A
	20 A
	25 A
Type De Fusible	AM GG
Taille Du Fusible	10,3 x 38 mm
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	500 V CA
[Ui] Tension Assignée D'Isolément	500 V CA 50/60 Hz
Mode D'Installation	Encliquetable
Support De Montage	Rail DIN
Pas De 9 Mm	2
Hauteur	81 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	75 mm
Couleur	Blanc
Mode De Raccordement	Borniers à vis-étrier1 câble(s) 0,75...10 mm² rigide Borniers à vis-étrier1 câble(s) 0,5...6 mm² souple Borniers à vis-étrier2 câble(s) 0,75...4 mm² rigide Borniers à vis-étrier2 câble(s) 0,5...6 mm² souple
Longueur De Dénudage Des Fils	12 mm
Couple De Serrage	2 N.m

Environnement

Normes	CEI 60269-1/2
	CEI EN 60947-3
Degré De Protection Ip	IP20

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Degré De Pollution	3
Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	-20...60 °C
Température Ambiante De Stockage	-40...80 °C

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	7,800 cm
Largeur De L'Emballage 1	1,800 cm
Longueur De L'Emballage 1	8,400 cm
Poids De L'Emballage 1	55,000 g
Type D'Emballage 2	BB1
Nb Produits Dans L'Emballage 2	12
Hauteur De L'Emballage 2	8,600 cm
Largeur De L'Emballage 2	9,400 cm
Longueur De L'Emballage 2	22,200 cm
Poids De L'Emballage 2	710,000 g
Type D'Emballage 3	S03
Nb Produits Dans L'Emballage 3	144
Hauteur De L'Emballage 3	30,000 cm
Largeur De L'Emballage 3	30,000 cm
Longueur De L'Emballage 3	40,000 cm
Poids De L'Emballage 3	9,050 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓	Sans Svhc Reach	
✓	Sans Métaux Lourds Toxiques	
✓	Sans Mercure	
✓	Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui
✓	Produit Sans Halogènes	

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conforme Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises