

Fiche technique du produit

Spécifications



Acti9 vigi C120 - bloc différentiel - 4P - 1000mA - type A-SI - sélectif

A9N18561

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Type De Produit Ou Équipement	Blocs différentiels Vigi
Nom De L'Appareil	Vigi C120
Description Des Pôles	4P
[In] Courant Assigné D'Emploi	125 A
Type De Réseau	CA
Sensibilité Du Différentiel	1000 mA
Temporisation Protection Différentielle	Sélectif
Classe De Protection Différentielle	Type A-SI (Super Immunisé)

Complémentaires

Position De L'Appareillage Dans L'Installation	Départ
Fréquence Du Réseau	50 Hz
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	230...415 V CA 50 Hz
Technologie Différentiel	Indépendant de la tension
[Ui] Tension Assignée D'Isolement	500 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-1
[Uimp] Tension Assignée De Tenue Aux Chocs	6 kV se conformer à CEI 60947-2
Mode D'Installation	Encliquetable
Support De Montage	Rail DIN symétrique 35 mm
Connexion Électrique Sur Disjoncteur	Par vis
Pas De 9 Mm	10
Hauteur	95 mm
Largeur	198 mm
Profondeur	73 mm
Poids Du Produit	0,58 kg
Couleur	Blanc
Endurance Mécanique	20000 cycle
Mode De Raccordement	Borne du type à cage1...35 mm² souple Borne du type à cage1...50 mm² rigide
Longueur De Dénudage Des Fils	15 mm
Couple De Serrage	3,5 N.m

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Environnement

Normes	EN 61009 CEI/EN 61009-2-1
Degré De Protection Ip	IP20
Degré De Pollution	3 se conformer à CEI 60947-2
Température De L'Air Ambiant Pour Le Fonctionnement	-25...60 °C
Température Ambiante De Stockage	-40...60 °C

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	9,000 cm
Largeur De L'Emballage 1	13,500 cm
Longueur De L'Emballage 1	25,500 cm
Poids De L'Emballage 1	659,000 g
Type D'Emballage 2	S03
Nb Produits Dans L'Emballage 2	8
Hauteur De L'Emballage 2	30,000 cm
Largeur De L'Emballage 2	30,000 cm
Longueur De L'Emballage 2	40,000 cm
Poids De L'Emballage 2	5,911 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

Performances en matière de bien-être

	Sans Mercure	
	Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui
Régulation Reach	Déclaration REACH	
Directive Rohs Ue	Conforme aux dérogations	
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.	
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.	