

Fiche technique du produit

Spécifications



Phaseo - transformateur de tension - 230..400V - 1x230V - 100VA

ABL6TS10U

! Arrêt de commercialisation

! La production de ce produit a été arrêtée le: 31 mai 2023

! Fin de service le: 12 juil. 2023

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme De Produit	Modicon Transformer Optimized
Type De Produit Ou Équipement	Transformateur de sécurité et d'isolement
Puissance Nominale En Va	100 VA
Tension D'Entrée	230 V CA monophasé, raccordement(s): N-L1 400 V CA phase-phase, raccordement(s): L1-L2
Tension De Sortie	230 V CA
Enroulement Secondaire	Unique
Couvercle De Protection	Sans
Température Ambiante De Fonctionnement	-20...50 °C

Complémentaires

Limites De La Tension D'Entrée	207...253 V 360...440 V
Limites De Fréquence Réseau	47...63 Hz
Tolérance De La Tension D'Entrée	+/- 15 V
Rendement	86 %
Puissance Dissipée En W	16,3 W
Surtension Durable En Sortie	9 % (pas de charge, sous tension)
Chute De Tension Max À Charge Nominale	0,6 %
Pertes À Vide (Sans Tolérance)	7,1 W
Tension De Court-Circuit	8,32 %
Type De Protection En Sortie	Contre la surcharge, protection technologique : avec fusibles de protection supp ou disjoncteurs dans Sélection de protection Contre la surtension, protection technologique : avec fusibles de protection supp ou disjoncteurs dans Sélection de protection Contre les courts-circuits, protection technologique : avec fusibles de protection supp ou disjoncteurs dans Sélection de protection
Mode De Raccordement	pour connexion entrée: bornes de type vis, capacité de raccordement : 5 x 4 mm ² AWG 11 pour branchement à la terre de l'entrée: bornes de type vis, capacité de raccordement : 1 x 4 mm ² AWG 11 pour connexion sortie: bornes de type vis, capacité de raccordement : 2 x 4 mm ² AWG 11
Marquage	CE

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique.

Mode De Fixation	Par 4 vis (diamètre: 4,8 mm sur panneau vertical, position de fonctionnement: horizontale Par 4 vis (diamètre: 4,8 mm sur panneau vertical, position de fonctionnement: verticale Par clips (avec platine de montage) sur rail DIN symétrique 35 mm Par 4 vis (diamètre: 4,8 mm sur panneau horizontal avec réduction de charge à 90 %
Altitude De Fonctionnement	3000 m
Classe D'Isolation Électrique	Classe B
Largeur	84,0 mm
Hauteur	86,0 mm
Profondeur	94,0 mm
Poids Du Produit	1,99 kg

Environnement

Certifications Du Produit	UR EAC DNV-GL
Normes	UL 506
Degré De Protection (Ip)	IP20
Caractéristique D'Environnement	CEM se conformer à EN 62041 Sécurité se conformer à EN 61558-1 Sécurité se conformer à EN 61558-2-4
Traitement De Protection	TC
Température Ambiante De Stockage	-40...80 °C
Catégorie De Surtension	Classe I se conformer à VDE 0106-1
Tenue Diélectrique	2000 V entre enroulement et terre 4000 V entre primaire et secondaire

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	18,500 cm
Largeur De L'Emballage 1	12,500 cm
Longueur De L'Emballage 1	15,000 cm
Poids De L'Emballage 1	2,186 kg
Type D'Emballage 2	P06
Nb Produits Dans L'Emballage 2	60
Hauteur De L'Emballage 2	75,000 cm
Largeur De L'Emballage 2	60,000 cm
Longueur De L'Emballage 2	80,000 cm
Poids De L'Emballage 2	141,880 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
-----------------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

Sans Mercure

Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)

Sans Pvc

Certifications et normes

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Régulation Rohs Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)


Profil De Circularité

Pas d'opérations particulières de recyclage requises

[Profil de circularité](#)

Encombrements

Dimensions



Dimensions en mm


a	b	c	G	J	Ø
84	94	86	64	65,5	4,8

Dimensions en po.


a	b	c	G	J	Ø
3,31	3,70	3,39	2,52	2,58	0,19

Schémas de raccordement

Schéma interne



Câblage de tension primaire



Câblage de tension secondaire

