

Fiche technique du produit

Spécifications



InRow RD, 600 mm, refroidissement à air, 380-415 V 50/60 Hz

ACRD602

Statut commercial: Commercialisé

Présentation

Lead Time	Commande spéciale – Contactez-nous pour connaître les délais
-----------	--

Principales

Main Input Voltage	380 V 3 phases 400 V 3 phases 415 V 3 phases
Nombre D'Unité De Rack	42U
Equipement Inclus	Clé de porte Guide d'installation Gestion de réseau intégrée Carte d'administration réseau Manuel d'exploitation et de maintenance Manuel utilisateur

Généralités

Type De Compresseur	Hélice
Modèles D"Évacuation D"Air	Horizontal
Prise D"Air	Retour en arrière
Débit D'Air	1887,79 l/s
Courant À L'Appel	28 A
Capacité De La Pompe De Condensation	0,12 m3/h
Tuyau	Cuivre

Physique

Couleur	Noir
Hauteur	199,1 cm
Largeur	60 cm
Profondeur	107 cm
Poids Du Produit	391 kg
Montage Préconisé	No preference
Mode D'Installation	Non montable en rack

Entrée

Nombre De Sources D'Alimentation	1
Puissance D'Entrée	14600 W

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Fréquence Du Réseau	50/60 Hz
Nombre De Connecteurs D'Entrée	1 câblage sur bornier 4 fils (3PH + G)

Conformité

Certifications Du Produit	C-Tick CE EAC
---------------------------	---------------------

Environnement

Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	-20...50 °C
Humidité Relative	5...95 %
Altitude De Fonctionnement	0...10000 ft
Niveau Acoustique	84 dBA

Communication et gestion

Tableau De Configuration	Console de contrôle et d'état lcd multifonction
--------------------------	---

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	216,6 cm
Largeur De L'Emballage 1	113,7 cm
Longueur De L'Emballage 1	85 cm
Poids De L'Emballage 1	436 kg
Nb Produits Dans L'Emballage 3	1

Garantie contractuelle

Garantie	1 an (pièces uniquement), 1 année de réparation sur site ou de remplacement avec démarrage autorisé en usine
----------	--

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

Directive Rohs Ue

En cours d'investigation
