

Fiche technique du produit

Spécifications



PowerPact B - disjoncteur BJ - 65kA 600Y/347V - TM50D - 4P - COSSE

BJF46050

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	PowerPact
Nom Du Produit	PowerPact B
Nom De L'Appareil	BJ 050
Type De Produit Ou Équipement	Disjoncteur
Application	Distribution

Complémentaires

Courant Nominal (In)	50 A
Nombre De Pôles	4P
Pôles Protégés	4t
Type De Commande	Par maneton
Codification Du Pouvoir De Coupure	J
Pouvoir De Coupure	100 kA à 208Y/120 V CA 50/60 Hz se conformer à UL 489 100 kA à 240 V CA 50/60 Hz se conformer à UL 489 65 kA à 480/277 V CA 50/60 Hz se conformer à UL 489 65 kA à 480 V CA 50/60 Hz se conformer à UL 489 25 kA à 600Y/347 V CA 50/60 Hz se conformer à UL 489 50 kA à 250 V CC se conformer à UL 489
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	690 V CA 50/60 Hz se conformer à UL 489
Fréquence Du Réseau	50/60 Hz
[Ics] Pouvoir Assigné De Coupure De Service	100 kA à 220...240 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 25 kA à de 500 à 525 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 2,5 kA à 690 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 65 kA à 380...415 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 65 kA à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
[Uimp] Tension Assignée De Tenue Aux Chocs	8 kV se conformer à CEI 60947-2
Technologie De L'Unité De Déclenchement	Thermique-magnétiqueTM-D,
Courant Nominal Continu	80 %
[Ui] Tension Assignée D'Isolement	800 V se conformer à CEI 60947-2
Nom Du Déclencheur	TM-D
Aptitude Au Sectionnement	Oui se conformer à CEI 60947-2
Catégorie D'Emploi	Catégorie A
Durabilité Mécanique	15000 cycle se conformer à CEI 947-1 Annexe K ed 5.2
Durabilité Électrique	10000 cycle se conformer à CEI 947-1 Annexe K ed 5.2 à 440 V In
"Pas" De Raccordement	27 mm

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Jauge Awg	AWG 14...AWG 8 aluminium / cuivre AWG 6...AWG 3/0 aluminium / cuivre
Signalisation Locale	Présence de contacts auxiliaires: repère (vert)
Mode D'Installation	Encliquetable (rail DIN symétrique 35 mm) Par vis (platine)
Raccordement Électrique	Écrou de borne, terminaison ON et OFF
Couple De Serrage	5 N.m pour 2,5...16 mm² (AWG 14...AWG 4) 9 N.m pour 25...95 mm² (de AWG 3 à AWG 3/0)
Nombre D'Emplacements	1 slot(s) pour interrupteur secondaire OF (plug-in) 1 slot(s) pour libération de tension MN or MX (plug-in) 1 slot(s) pour commutateur de relais avertisseur SD (plug-in)
Longueur De Dénudage Du Fil D'Alimentation	20 mm
Couleur	Gris (RAL 7016)
Pas De 9 Mm	12
Hauteur	137 mm
Largeur	108 mm
Profondeur	80 mm
Poids Du Produit	1,241 kg
Quantité Du Lot	Lot de 1
Application Du Disjoncteur	HACR rated

Environnement

Labels Qualité	CE
Normes	GB 14048.2 NEMA AB1 NMX J-266 EN/CEI 60947-2 CSA C22.2 No 5 EN/CEI 60947-5-1 UL 489
Certifications Du Produit	UL CEI CCC EAC CSA NOM
Degré De Protection Ip	Couvercle avant: IP40 se conformer à CEI 60529
Tenue Aux Chocs Ik	IK07 conforming to CEI 62262
Degré De Pollution	3 se conformer à CEI 60947-1
Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	-25...70 °C
Température Ambiante De Stockage	-50...85 °C
Altitude De Fonctionnement	2000 m sans réduction de courant 5000 m avec réduction de courant

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	11,43 cm
Largeur De L'Emballage 1	12,7 cm

Longueur De L'Emballage 1	20,32 cm
Poids De L'Emballage 1	1,814 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

En savoir plus sur Green Premium >



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓	Sans Mercure	
✓	Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui
✓	Sans Pvc	
✓	Produit Sans Halogènes	

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conforme aux dérogations
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises