

Fiche technique du produit

Spécifications



MOTEUR BSH IEC 55MM 0,9 NM LISSE IP65 SINCOS MONO TR. SS FREIN C. ANGLE

BSH0553M21A2A

⚠ La production de ce produit a été arrêtée le: 31 déc. 2012

⚠ Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

Principales

Type De Produit Ou Équipement	Servo moteur
Nom De L'Appareil	BSH
Vitesse Mécanique Maximum	8000 Tr/mn
Couple Continu À L'Arrêt	1,3 N.m pour LXM05AD10M2, 200...240 V, monophasé 1,3 N.m pour LXM05BD10M2, 200...240 V, monophasé 1,3 N.m pour LXM05CD10M2, 200...240 V, monophasé 1,3 N.m pour LXM15LU60N4, 400 V, triphasé 1,3 N.m pour LXM15LU60N4, 480 V, triphasé 1,3 N.m pour LXM05AD10M3X, 200...240 V, triphasé 1,3 N.m pour LXM05BD10M3X, 200...240 V, triphasé 1,3 N.m pour LXM05CD10M3X, 200...240 V, triphasé
Couple Crête À L'Arrêt	3,5 N.m pour LXM05AD10M2, 200...240 V, monophasé 3,5 N.m pour LXM05BD10M2, 200...240 V, monophasé 3,5 N.m pour LXM05CD10M2, 200...240 V, monophasé 3,5 N.m pour LXM15LU60N4, 400 V, triphasé 3,5 N.m pour LXM15LU60N4, 480 V, triphasé 3,5 N.m pour LXM05AD10M3X, 200...240 V, triphasé 3,5 N.m pour LXM05BD10M3X, 200...240 V, triphasé 3,5 N.m pour LXM05CD10M3X, 200...240 V, triphasé
Puissance De Sortie Nominale	190 W pour LXM05AD10M2, 200...240 V, monophasé 190 W pour LXM05BD10M2, 200...240 V, monophasé 190 W pour LXM05CD10M2, 200...240 V, monophasé 190 W pour LXM05AD10M3X, 200...240 V, triphasé 190 W pour LXM05BD10M3X, 200...240 V, triphasé 190 W pour LXM05CD10M3X, 200...240 V, triphasé 460 W pour LXM15LU60N4, 400 V, triphasé 524 W pour LXM15LU60N4, 480 V, triphasé
Couple Nominal	1,2 N.m pour LXM05AD10M2, 200...240 V, monophasé 1,2 N.m pour LXM05BD10M2, 200...240 V, monophasé 1,2 N.m pour LXM05CD10M2, 200...240 V, monophasé 1,1 N.m pour LXM15LU60N4, 400 V, triphasé 1,1 N.m pour LXM15LU60N4, 480 V, triphasé 1,2 N.m pour LXM05AD10M3X, 200...240 V, triphasé 1,2 N.m pour LXM05BD10M3X, 200...240 V, triphasé 1,2 N.m pour LXM05CD10M3X, 200...240 V, triphasé
Vitesse Nominale	1500 tr/mn pour LXM05AD10M2, 200...240 V, monophasé 1500 tr/mn pour LXM05BD10M2, 200...240 V, monophasé 1500 tr/mn pour LXM05CD10M2, 200...240 V, monophasé 1500 tr/mn pour LXM05AD10M3X, 200...240 V, triphasé 1500 tr/mn pour LXM05BD10M3X, 200...240 V, triphasé 1500 tr/mn pour LXM05CD10M3X, 200...240 V, triphasé 4000 tr/min pour LXM15LU60N4, 400 V, triphasé 5000 tr/min pour LXM15LU60N4, 480 V, triphasé

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Conformité	LXM05AD10M2 à 200...240 V monophasé LXM05BD10M2 à 200...240 V monophasé LXM05CD10M2 à 200...240 V monophasé LXM05AD10M3X à 200...240 V triphasé LXM05BD10M3X à 200...240 V triphasé LXM05CD10M3X à 200...240 V triphasé LXM15LU60N4 à 400 V triphasé LXM15LU60N4 à 480 V triphasé
Terminaison De L'Axe	Lisse
Degré De Protection Ip	IP65 standard IP67 avec kit IP67
Résolution Du Retour Vitesse	131 072 points/tour
Frein De Parking	Sans
Support De Montage	Bride conforme à la norme internationale
Raccordement Électrique	Connecteurs orientables à angle droit

Complémentaires

Compatibilité De Gamme	Lexium 05 Lexium 15
Tension D'Alimentation Max	480 V
Nombre De Phases Réseau	Triphasé
Courant Continu À L'Arrêt	0,9 A
Puissance Continue Maximale	0,97 W
Courant Maximal Irms	3,4 A pour LXM05CD10M3X 3,6 A pour LXM15LU60N4 3,4 A pour LXM05AD10M2 3,4 A pour LXM05AD10M3X 3,4 A pour LXM05BD10M2 3,4 A pour LXM05BD10M3X 3,4 A pour LXM05CD10M2
Courant Permanent Maximum	3,4 A
Fréquence De Commutation	4 kHz
Second Arbre	Sans avec deuxième extrémité d'arbre
Diamètre De L'Axe	9 mm
Longueur De L'Axe	20 mm
Type De Retour	Sinocs Hiperface monotour
Taille Bride Moteur	55 mm
Nombre De Taille Moteur	3
Constante De Couple	1,18 N.m/A à 120 °C 1,33 N.m/A à 120 °C
Constante De Fem	78 V/ktr/mn à 120 °C 79 V/ktr/mn à 120 °C
Nombre De Pôles De Moteur	6
Inertie Du Rotor	0,19 kg.cm²
Résistance Du Stator	32 Ohm à 20 °C 38,4 Ohm à 20 °C
Inductance Du Stator	48 mH à 20 °C 92,2 mH à 20 °C
Constante De Temps Électrique Du Stator	1,5 ms à 20 °C 2,4 ms à 20 °C

Force Radiale Maximale Fr	190 N à 8000 Tr/mn
	200 N à 7000 Tr/mn
	210 N à 6000 Tr/mn
	230 N à 5000 Tr/mn
	240 N à 4000 Tr/mn
	270 N à 3000 Tr/mn
	310 N à 2000 Tr/mn
	390 N à 1000 Tr/mn
Force Axiale Maximale Fa	0,2 x Fr
Type De Refroidissement	Convection naturelle
Longueur	176,5 mm
Diamètre Du Centrage	40 mm
Profondeur Du Diamètre De Centrage	2 mm
Nombre De Trous De Fixation	4
Diamètre Des Trous De Fixation	5,5 mm
Diamètre Des Trous De Fixation	63 mm
Poids Du Produit	1,76 kg

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

	Sans Mercure	
	Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui
	Sans Pvc	

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises