

Fiche technique du produit

Spécifications



Acti9 TH7 - thermostat modulaire - 1 zone - -40°C..80°C

CCT15840

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme De Produit	Acti9
Nom Du Produit	Acti 9 TH
Type De Produit Ou Équipement	Thermostat
Nom De L'Appareil	TH7
Nombre De Zones	1
Equipement Inclus	Sonde non fournie

Complémentaires

Mode Opérateur	Normal: -40...80 °C
Précision De Mesure	+/- 0,2 °C
Puissance Consommée En Va Maximale	4 VA
Courant Commuté Maximum	16 A - 250 V pf = 1 3 A - 250 V pf = 0,6
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	230 V CA +/- 10 %
Type De Protection	Protection contre la surchauffe Protection contre les surtensions dues à la foudre
Etat Led	Voyant lumineux (rouge) définition de la position des contacts de sortie
Support De Montage	Rail DIN
Pas De 9 Mm	5
Mode De Raccordement	2 bornes sans vis, section de câble: 2,5 mm²
Nuance De La Couleur	Blanc (RAL 9003)
Hauteur	85 mm
Largeur	45 mm
Profondeur	65 mm

Environnement

Normes	EN 60730-2-9
Degré De Protection (Ip)	IP20

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	8,3 cm

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Largeur De L'Emballage 1	6,0 cm
Longueur De L'Emballage 1	9,8 cm
Poids De L'Emballage 1	225,0 g
Type D'Emballage 2	S02
Nb Produits Dans L'Emballage 2	23
Hauteur De L'Emballage 2	15,0 cm
Largeur De L'Emballage 2	30,0 cm
Longueur De L'Emballage 2	40,0 cm
Poids De L'Emballage 2	5,6 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

En savoir plus sur Green Premium >



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

- ✓

Sans Svhc Reach
- ✓

Sans Métaux Lourds Toxiques
- ✓

Sans Mercure
- ✓

Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conforme Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises