

Fiche technique du produit

Spécifications



Onduleur Back-UPS 350VA - 230V - autonomie 3 min 39

BK350EI

Statut commercial: Commercialisé

Présentation

Lead Time Généralement disponible en stock

Principales

Tension D'Entrée Principale	230 V
Tension De Sortie Principale	230 V
Puissance Nominale En W	210 W
Puissance Nominale En Va	350 VA
Type De Produit Ou Équipement	Onduleur (UPS)
Type De Connexion Entrée	CEI 60320 C14
Type De Connexion Sortie	3 CEI 60320 C13 1 CEI 60320 C13 surtension 2 CEI Jumpers
Longueur De Câble	1,16 m
Nombre De Câbles	2
Type De Batterie	Batterie au plomb scellée
Equipement Fournis	CD avec logiciel CD de documentation Manuel d'installation en japonais Cordon d'alimentation détachable IEC Cordon d'alimentation amovible IEC de 1,2 m Câble téléphonique Câble USB Carte de garantie

Batteries & durée de fonctionnement

Autonomie	View Runtime Graph
Efficacité	View Efficiency Graph
Batteries Pré-Installées	0
Créneau De Batterie Vide	0
Temps De Recharge De La Batterie	6 H
Nombre De Quantité De Batterie De Rechange	1
Tension De La Batterie	12 V
Capacité De Batterie	7,0 Ah
Puissance De Charge De La Batterie (Watts)	14 W nominal
Puissance De La Batterie En Vah	116 VAh capacité 84 VAh runtime

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Durée De Vie De La Batterie	4...6 année(s)
Batterie De Remplacement	RBC2 
Commentaires Sur Le Graphique De La Batterie	Ce graphique se base sur les données d'autonomie actuelles mesurées. Toutes les mesures ont été prises avec de nouvelles batteries à pleine charge et une charge résistive équilibrée (PF = 1,0). Les durées d'autonomie actuelles peuvent différer des valeurs de ce graphique. Les durées d'autonomie actuelles dépendent de plusieurs variables telles que l'âge de la batterie, le niveau de charge de la batterie, les conditions environnementales et les caractéristiques de la charge connectée.
Runtime Étendu	0

Généralités

Nombre D'Emplacement Libres De Module D'Alimentation	0
Nombre D'Emplacement Remplis De Module D'Alimentation	0
Redondance	No

Physique

Couleur	Beige
Hauteur	16,5 cm
Largeur	9,1 cm
Profondeur	28,4 cm
Poids Du Produit	6,32 kg
Emplacement De Montage	Façade
Montage Préconisé	No preference
Mode D'Installation	Non montable en rack
Deux Poteaux Montables	0
Compatible Usb	No

Entrée

Fréquence Du Réseau	50/60 Hz +/- 3 Hz détection automatique
Limites De La Tension D'Entrée	180...266 V
Courant Maximum Actuel En Entrée Par Phase	7 A
Courant Commuté	7 A

Sortie

Puissance Configurable Max. (Watts)	210 W
Fréquence De Sortie (Sync À Secteur)	47...63 Hz synchronisation vers réseau 50/60 Hz +/- 1 Hz non synchro
Type Ups	Veille
Puissance Configurable Max. (Va)	350 VA
Temps De Transfert	6 ms à mi-charge : 10 ms au maximum

Conformité

Certifications Du Produit	C-Tick CE GOST VDE
---------------------------	-----------------------------

Normes	EN/CEI 62040-1:2019/A11:2021 EN/CEI 62040-2:2006/AC:2006 EN/CEI 62040-2:2018
Politique De Protection Des Équipements	À vie : 100 000 Euros À vie : 50 000 £

Environnement

Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	0...40 °C
Humidité Relative	0...95 %
Altitude De Fonctionnement	0...10000 ft
Température Ambiante De Stockage	-15...45 °C
Humidité Relative De Stockage	0...95 %
Altitude De Stockage	0,00...15240,00 m
Dissipation Thermique	19 Btu/h

Communication et gestion

Emplacement Disponible	0
Panneau De Contrôle	Voyant d'affichage de l'état sur ligne : sur batterie : remplacement batterie avec indicateurs surcharge
Alarme	Alarme quand sur batterie : alarme de batterie faible distinctive : alarme de tonalité continue de surcharge

Parasurtenseur et filtrage

Taux D'Énergie De Surintensité	310 J
Filtrage	Antiparasite continu multipole : 5% pass transit (IEEE): 0 délai de rép: UL 1449

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	24,000 cm
Largeur De L'Emballage 1	19,000 cm
Longueur De L'Emballage 1	41,500 cm
Poids De L'Emballage 1	6,435 kg
Type D'Emballage 2	PAM
Nb Produits Dans L'Emballage 2	70
Hauteur De L'Emballage 2	142,000 cm
Largeur De L'Emballage 2	100,000 cm
Longueur De L'Emballage 2	120,000 cm
Poids De L'Emballage 2	492,450 kg
Sccl4	10731304016349

Garantie contractuelle

Garantie	2 ans, réparation ou remplacement
----------	-----------------------------------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

En savoir plus sur Green Premium >



Efficacité Énergétique Take-back Transparence RoHS/REACH

Performances des ressources

 Produit Économe En Énergie

 Take-Back Program Available

Performances en matière de bien-être

 Information Sur Les Exemptions [Oui](#)
Rohs

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conforme aux dérogations
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil De Circularité	Informations de fin de vie