

Fiche technique du produit

Spécifications



CHEMIN DE CABLES FIL 35X300 BC VRAC

CSU4596130

- !

La production de ce produit a été arrêtée le: 30 juin 2015
- !

Fin de service le: 9 déc. 2016

! Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme De Produit	Performa
Type De Produit Ou Équipement	Chemins de câbles en fils
Quantité Du Lot	360 m
Type D'Emballage	Palette

Complémentaires

Forme	Forme de U
Matière	Acier C4D (bi-chromé)
Catégorie De Corrosivité Atmosphérique	C1
Diamètre Longitudinal Du Fil	4,4 mm
Diamètre Transversal Du Fil	3,9 mm
Section De Câble	28968 mm²
Normes	EN/ISO 9227 CEI 61537 EN 12329 EN 50102 DIN 4102-12 CEI 60068-2-75
Longueur	3 m
Hauteur	40 mm
Largeur	300 mm
Compatibilité Avec La Hauteur	35 mm
Compatibilité Avec La Largeur	300 mm
Compatibilité Avec Le Traitement De Surface	Bi-chromé

Environnement

Température Ambiante De Fonctionnement	-40...120 °C
Tenue Aux Chocs (Ik)	IK10

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	3,5 cm

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Largeur De L'Emballage 1	30 cm
Longueur De L'Emballage 1	300 cm
Poids De L'Emballage 1	4,443 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------