

Fiche technique du produit

Spécifications



TeSys DF - cartouche fusible DIN 1 à couteaux - aM 315A - sans voyant

DF4HA1311

! La production de ce produit a été arrêtée le: 10 juil. 2021

! Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme De Produit	DF
Gamme	TeSys
Type De Produit Ou Équipement	Fusibles
Nom De L'Appareil	fusible à couteaux
Application	Protection
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	500 V CA
Taille Du Fusible	NH1
Calibre Des Fusibles	DIN

Complémentaires

[In] Courant Assigné D'Emploi	315 A
Type De Fusible	AM
Indication De Tension	Percuteur
Quantité Du Lot	Lot de 3
Poids Du Produit	0,4 kg

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

- ✓

Sans Svhc Reach
- ✓

Sans Métaux Lourds Toxiques
- ✓

Sans Mercure
- ✓

Information Sur Les Exemptions
Rohs

Oui
- ✓

Sans Pvc

Certifications et normes

Directive Rohs Ue	Conforme Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit