

Fiche technique du produit

Spécifications



EnerlinX - passerelle de communication - ethernet - enregistreur de données

EBX210

❗ Arrêt de commercialisation

❗ La production de ce produit a été arrêtée le: 31 juil. 2021

❗ Fin de service le: 31 mars 2022

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme	PowerLogic
Nom Du Produit	ComX
Type De Produit Ou Équipement	Serveur d'énergie
Nom De L'Appareil	ComX 210

Complémentaires

[Us] Tension D'Alimentation	Alimentation principale: 24 V CC
Puissance Consommée Maximale En W	26 W 24 V 15 W via PoE (alimentation électrique par câble Ethernet)
Type De Réseau De Communication	RS485, Modbus série sur 1 RJ45 RS485, Modbus série sur bornier Ethernet, PoE 15W (Power over Ethernet) sur 1 RJ45 Ethernet, DHCP sur 1 RJ45
Nombre D'Entrées	6 numérique 2 analogique
Courant D'Entrée Tor	60 mA à 12 V CC
Alimentation Électrique Du Capteur	24 V CC à 50 mA
Type D'Entrée Analogique	4...20 mA Pt 100 Pt 1000 0...10 V
Passerelle De Communication	Ethernet TCP/IP à Modbus
Capacité De Mémoire	128 MB RAM 256 MB flash
Mode D'Installation	Encliquetable
Support De Montage	Rail DIN 35 mm
Certifications Du Produit	CE cUL C-Tick UL
Normes	EN 61010-1 UL 508 EN 60950 UL 60950
Profondeur	69 mm
Hauteur	109 mm

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Largeur	144 mm
Poids Du Produit	450 g
Signalisation Locale	DEL: pour alimentation puissance DEL: pour statut (GPRS) DEL: pour communication (Modbus) DEL: pour communication (Ethernet) DEL: pour communication (Wi-Fi) DEL: pour E/S

Environnement

Humidité Relative	5...95 % à 55 °C sans condensation
Degré De Protection Ip	IP20 (bornier) IP40 (face avant)
Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	-25...70 °C
Température Ambiante De Stockage	-40...85 °C
Degré De Pollution	3
Altitude De Fonctionnement	2000 m

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	8,0 cm
Largeur De L'Emballage 1	11,0 cm
Longueur De L'Emballage 1	16,0 cm
Poids De L'Emballage 1	419,0 g
Type D'Emballage 2	S03
Nb Produits Dans L'Emballage 2	15
Hauteur De L'Emballage 2	30,0 cm
Largeur De L'Emballage 2	30,0 cm
Longueur De L'Emballage 2	40,0 cm
Poids De L'Emballage 2	6,772 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

Performances en matière de bien-être

✓	Sans Svhc Reach	
✓	Sans Métaux Lourds Toxiques	
✓	Sans Mercure	
✓	Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui
Régulation Reach	Déclaration REACH	
Directive Rohs Ue	Conforme	Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine	
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.	