

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Mureva Box, boîte de dérivation IP55 + embouts 65x65x45, gris

ENN05002

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Gamme De Produit       | Mureva BOX              |
| Type De Produit        | Boîtier de distribution |
| Quantité Par Emballage | 5 pièces                |

### Complémentaires

|                               |                                                                                                                          |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montage                       | En saillie                                                                                                               |
| Entrée De Câble               | Passe-câbles                                                                                                             |
| Mode De Fixation              | À clipser: couvercle                                                                                                     |
| Dimensions Intérieures        | 65 x 65 x 45 mm                                                                                                          |
| Nombre D'Entrées De Câble     | 4 (diamètre : 20 mm)                                                                                                     |
| Matière                       | ABS (acrylonitrile butadiène styrène): corps<br>Polypropylène: couvercle<br>SBS (styrène butadiène styrène): passe-câble |
| Classe D'Isolation Électrique | Classe II se conformer à CEI 536                                                                                         |
| Hauteur                       | 45 mm                                                                                                                    |
| Largeur                       | 88 mm                                                                                                                    |
| Profondeur                    | 88 mm                                                                                                                    |

### Environnement

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Température De Fonctionnement   | -25...40 °C                   |
| Classe Ik                       | IP55 se conformer à CEI 60529 |
| Classe Ik                       | IK07 conforming to EN 50102   |
| Température Du Fil Incandescent | 650 °C                        |
| Normes                          | EN 60670<br>CE                |

### Emballage

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Type D'Emballage 1             | PCE    |
| Nb Produits Dans L'Emballage 1 | 1      |
| Hauteur De L'Emballage 1       | 1,6 cm |
| Largeur De L'Emballage 1       | 1,7 cm |
| Longueur De L'Emballage 1      | 5,2 cm |
| Poids De L'Emballage 1         | 60 g   |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

# Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

Développement durable



Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO<sub>2</sub>.

En savoir plus sur Green Premium >



Transparence   RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

|   |                                     |     |
|---|-------------------------------------|-----|
| ✓ | Sans Svhc Reach                     |     |
| ✓ | Sans Métaux Lourds Toxiques         |     |
| ✓ | Sans Mercure                        |     |
| ✓ | Information Sur Les Exemptions Rohs | Oui |

Certifications et normes

|                        |                                                                                                                               |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Régulation Reach       | Déclaration REACH                                                                                                             |
| Directive Rohs Ue      | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)<br>Déclaration RoHS UE                                       |
| Régulation Rohs Chine  | Déclaration RoHS pour la Chine<br>Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine) |
| Profil Environnemental | Profil environnemental du Produit                                                                                             |
| Profil De Circularité  | Pas d'opérations particulières de recyclage requises                                                                          |