

Fiche technique du produit

Spécifications



TeSys GS1 - bloc de base interrupteur-sectionneur fusible - 3P 3F - DIN - 160A

GS1LD3

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	TeSys
Nom Du Produit	TeSys GS
Nom De L'Appareil	GS1 L
Type De Produit Ou Équipement	Interrupteur-sectionneur-fusible
Application	Protection
Description Des Pôles	3P
Pôles Protégés	3t
Description Des Contacts	3 "F"
[Ith] Courant Thermique Conventionnel	160 A (at 40 °C)
[Ie] Courant Assigné D'Emploi	125 A à 440 V 2 pôles en série par phase DC-23A 125 A à 440 V 2 pôles en série par phase DC-23B 125 A à 690 V avec couvercle de borne AC-23A 125 A à 690 V avec couvercle de borne AC-23B 160 A à 400 V AC-23A 160 A à 400 V AC-23B 160 A à 500 V AC-23A 160 A à 500 V AC-23B
Calibre Des Fusibles	DIN
Taille Du Fusible	0
Type De Réseau	CA CC
Fréquence Du Réseau	50/60 Hz

Complémentaires

Type De Levier De Manœuvre	Côté droit direct
Support De Montage	Platine
[Ui] Tension Assignée D'Isolément	750 V CA 50/60 Hz
[Uimp] Tension Assignée De Tenue Aux Chocs	8 kV
Puissance Assignée D'Emploi En W	90 kW à 400 V 110 kW à 500 V 110 kW à 690 V
Pouvoir De Coupure	15 W
Pouvoir De Fermeture	1600 A à 400 V AC-23B
Pouvoir De Coupure	1280 A à 400 V (AC-23B)
Résistance De Court-Circuit	20 kA
Endurance Mécanique	10000 cycle

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Durée De Vie Électrique	1000 cycle AC-23A 1000 cycle AC-23B 200 cycle DC-23A 200 cycle DC-23B
Mode De Raccordement	Circuit de puissance : barres Circuit de puissance : bornes à anneau50...95 mm² souple
[Icm] Pouvoir Assigné De Fermeture En Court-Circuit	100 kA à 400 V avec protection à l'aide de fusibles gG
Couple De Serrage	Circuit de puissance: 12 N.m - sur barres Circuit de puissance: 12 N.m - sur bornes à anneau

Environnement

Normes	CEI 60947-3
Certifications Du Produit	CE
Traitement De Protection	TH
Degré De Protection Ip	IP20 se conformer à CEI 60529 (avec couvercle de borne)
Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	-20...70 °C
Température Ambiante De Stockage	-40...80 °C
Tenue Au Feu	850 °C couvercle de fusible se conformer à CEI 60695-2-1 960 °C corps se conformer à CEI 60695-2-1
Hauteur	162 mm
Largeur	192 mm
Profondeur	136,5 mm
Poids Du Produit	1,8 kg

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	16,4 cm
Largeur De L'Emballage 1	17 cm
Longueur De L'Emballage 1	26,4 cm
Poids De L'Emballage 1	2,205 kg
Type D'Emballage 2	S06
Nb Produits Dans L'Emballage 2	24
Hauteur De L'Emballage 2	75 cm
Largeur De L'Emballage 2	60 cm
Longueur De L'Emballage 2	80 cm
Poids De L'Emballage 2	62,944 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

- ✓

Sans Svhc Reach
- ✓

Sans Métaux Lourds Toxiques
- ✓

Sans Mercure
- ✓

Information Sur Les Exemptions
Rohs

Oui

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conforme Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil De Circularité	Informations de fin de vie