

Fiche technique du produit

Spécifications



Lexium BMI - servo-moteur 3-phase - lisse IP54 - 70mm - monotour 16 - frein

BMI0703P06F

! La production de ce produit a été arrêtée le: 30 juin 2023

! Fin de service imminente: 31 déc. 2050

! Arrêt de fabrication consulter si stock

Statut commercial: Arrêt de fabrication consulter si stock

Principales

Compatibilité De Gamme	Lexium 32i
Type De Produit Ou Équipement	Servo-moteur avec l'étage de puissance
Nom De L'Appareil	BMI

Complémentaires

Vitesse Mécanique Maximum	8000 Tr/mn
[Us] Tension D'Alimentation	208...480 V - 15...10 %
Limites De La Tension D'Alimentation	208...480 V
Nombre De Phases Réseau	Triphasé
Fréquence D'Alimentation	50/60 Hz - 5...5 %
Limites De Fréquence Réseau	47,5...63 Hz
Filtre Cem	Intégré
Courant De Sortie Permanent	2 A à 8 kHz
Courant De Sortie De Crête 3S	6 A à 400 V pour 3 s
Courant Continu À L'Arrêt	2 A
Couple Continu À L'Arrêt	3,4 N.m à 208...480 V triphasé
Couple Crête À L'Arrêt	8,6 N.m à 208 V triphasé 8,6 N.m à 400 V triphasé 8,6 N.m à 480 V triphasé
Puissance De Sortie Nominale	900 W à 400 V triphasé 900 W à 480 V triphasé 450 W à 208 V triphasé
Couple Nominal	2,9 N.m à 208 V triphasé 2,7 N.m à 400 V triphasé 2,3 N.m à 480 V triphasé
Vitesse Nominale	3300 tr/mn à 400 V triphasé 1600 tr/min à 208 V triphasé 3900 tr/mn à 480 V triphasé
Courant Maximal Irms	12,5 A à 400 V, triphasé 12,5 A à 480 V, triphasé 12,5 A à 208 V, triphasé
Conformité	Unité de commande variateur LXM32i CANopen Unité de commande variateur LXM32i EtherCAT
Terminaison De L'Axe	Lisse

Second Arbre	Sans avec deuxième extrémité d'arbre
Diamètre De L'Axe	14 mm
Longueur De L'Axe	30 mm
Type De Retour	Absolu mono-tour SinCos Hiperface
Résolution Du Retour Vitesse	32768 points/tour
Frein De Parking	Avec
Couple Statique	3 N.m frein de parking
Support De Montage	Bride conforme à la norme internationale
Taille Bride Moteur	70 mm
Raccordement Électrique	Carte de circuit imprimé conn
Constante De Couple	1,41 N.m/A à 20 °C
Constante De Fem	95,39 V/ktr/mn à 20 °C
Nombre De Pôles De Moteur	10
Inertie Du Rotor	1,78 kg.cm ²
Résistance Du Stator	7,99 Ohm à 20 °C
Inductance Du Stator	25,6 mH à 20 °C
Constante De Temps Électrique Du Stator	3,2 ms à 20 °C
Force Radiale Maximale Fr	730 N à 1000 Tr/mn 580 N à 2000 Tr/mn 510 N à 3000 Tr/mn 460 N à 4000 Tr/mn 430 N à 5000 Tr/mn 400 N à 6000 Tr/mn
Force Axiale Maximale Fa	0,2 x Fr
Puissance D'Accrochage Des Freins	5 W
Type De Refroidissement	Convection naturelle
Longueur	339 mm
Nombre De Taille Moteur	3
Diamètre Du Centrage	60 mm
Profondeur Du Diamètre De Centrage	2,5 mm
Nombre De Trous De Fixation	4
Diamètre Des Trous De Fixation	5,5 mm
Diamètre Des Trous De Fixation	75...82 mm
Distance Épaulement De L'Arbre Bride	2,5 mm

Environnement

Degré De Protection Ip	Arbre: IP54 Enveloppe: IP65
-------------------------------	--------------------------------

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	25,8 cm

Largeur De L'Emballage 1	20,0 cm
Longueur De L'Emballage 1	59,0 cm
Poids De L'Emballage 1	6,5 kg
Type D'Emballage 2	P06
Nb Produits Dans L'Emballage 2	8
Hauteur De L'Emballage 2	77,0 cm
Largeur De L'Emballage 2	80,0 cm
Longueur De L'Emballage 2	60,0 cm
Poids De L'Emballage 2	60,5 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
-----------------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

Sans Mercure

Information Sur Les Exemptions RoHS [Oui](#)

Sans Pvc

Certifications et normes

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Régulation Rohs Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Deee

Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Profil De Circularité


[Informations de fin de vie](#)

Encombremments

Dimensions extérieures

Avec résistance de freinage standard

Montage de type A



- (1) Module pour tension d'alimentation
- (2) Module d'E/S
- (3) Résistance de freinage standard


Dimensions en mm

W	H	L
99	187	360

Dimensions en pouces

W	H	L
3,90	7,36	14,17

Montage de type B



- (1) Module pour tension d'alimentation
- (2) Module d'E/S

(3) Résistance de freinage standard

Dimensions en mm


W	H	L
99	138,5	409

Dimensions en pouces

W	H	L
3,90	5,45	16,1

Avec résistance de freinage externe

Montage de type C



(1) Module pour tension d'alimentation

(2) Module d'E/S

(4) Résistance de freinage externe


Dimensions en mm

W	H	L
99	187	372

Dimensions en pouces

W	H	L
3,90	7,36	14,65

Montage de type D



- (1) Module pour tension d'alimentation
- (2) Module d'E/S
- (4) Résistance de freinage externe


Dimensions en mm

W	H	L
99	160	409

Dimensions en pouces

W	H	L
3,90	6,3	16,1

Montage de type E



- (1) Module pour tension d'alimentation
- (2) Module d'E/S
- (4) Résistance de freinage externe


Dimensions en mm

W	H	L
99	187	399

Dimensions en pouces

W	H	L
3,90	7,36	15,71

Montage de type F



- (1) Module pour tension d'alimentation
- (2) Module d'E/S
- (4) Résistance de freinage externe

Dimensions en mm

W	H	L
99	180	409


Dimensions en pouces

W	H	L
3,90	7,09	16,1

Courbes de performance

Courbes de performances

Courbes couple/vitesse avec alimentation triphasée 208 V



(X) Vitesse (tours/minute)

(Y) Couple (N.m)

(1) Crête moteur

(2) Crête variateur

(3) Cont. variateur


(4) Cont. moteur

(5) Point de marche

		Puissance	A la vitesse	Avec le couple
Puissance crête maxi.	■	1138 W	1360 tours/minute	7,99 N.m
Puissance cont. maxi (variateur)	●	564 W	1840 tours/minute	2,93 N.m

Courbes de performances

Courbes couple/vitesse avec alimentation triphasée 400 V



(X) Vitesse (tours/minute)

(Y) Couple (N.m)

(1) Crête moteur

(2) Crête variateur

(3) Cont. variateur


(4) Cont. moteur

(5) Point de marche

		Puissance	A la vitesse	Avec le couple
Puissance crête maxi.	■	2390 W	2960 tours/minute	7,71 N.m
Puissance cont. maxi (variateur)	●	895 W	3760 tours/minute	2,27 N.m

Courbes de performances

Courbes couple/vitesse avec alimentation triphasée 480 V



(X) Vitesse (tours/minute)

(Y) Couple (N.m)

(1) Crête moteur

(2) Crête variateur

(3) Cont. variateur

(4) Cont. moteur

(5) Point de marche

		Puissance	A la vitesse	Avec le couple
Puissance crête maxi.	■	2915 W	3600 tours/minute	7,73 N.m
Puissance cont. maxi (variateur)	●	945 W	4560 tours/minute	1,98 N.m