

Fiche technique du produit

Spécifications



Modicon X80 - Alimentation redondante 24-48VDC - 40W

BMXCPS4022

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme De Produit	Modicon X80
Type De Produit Ou Équipement	Module d'alimentation
Compatibilité De Fond De Panier	Tout fond de panier
Diagnostics Avancés Disponibles Via Le Réseau	Information de redondance Test de redondance Détection de température Durée de vie résiduelle Durée de disponibilité
Tension Primaire	24...48 V
Type De Circuit D’Alimentation	CC
Puissance Au Secondaire	18 W 3,3 V CC à 0...60 °C alimentation électrique du module E/S logique 40 W 24 V CC à 0...60 °C processeur et alimentation électrique du module E/S si 3,3 V non chargé

Complémentaires

Limite De La Tension Primaire	18...62.4 V
Courant En Entrée	1,9 A 24 V 1 A 48 V
Courant À L’Appel	60 A 48 V 60 A 24 V
I²T À L’Enclenchement	0,4 A².s 24 V 1,9 A².s 48 V
It À L’Enclenchement	0,05 As 24 V 0,08 As 48 V
Fiabilité Mtbf	752000 H
Type De Protection	Fusible interne non accessible pour (primaire) Protection contre les surcharges pour circuit secondaire Protection surtension pour circuit secondaire Protection contre les courts-circuits pour circuit secondaire
Courant Sous Tension Secondaire	5,5 A 3,3 V CC alimentation électrique du module E/S logique 1,67 A 24 V CC processeur et alimentation électrique du module E/S
Puissance Dissipée Maximale En W	8,5 W
Etat Led	1 LED (vert) présence tension (OK) 1 LED (vert) redondance OK 1 LED (vert) état de l'alimentation
Type De Commande	Bouton-poussoir RESET - redémarrage à froid
Raccordement Électrique	1 connecteur 2 broche(s)relais d'alarme 1 connecteur 5 broche(s)alimentation de la ligne, terre de protection
Distance Maximale Entre Les Appareils	10 m 15 m

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Résistance D'Isolement	>= 100 MΩ primaire / masse >= 100 MΩ primaire / secondaire
Poids Du Produit	0,81 kg

Environnement

Immunité Aux Micro-Coupures	1 ms
Tenue Diélectrique	1500 V primaire / masse 1500 V primaire / secondaire
Degré De Protection (Ip)	IP20
Règlement Européen	2014/35/EU - directive basse tension 2014/30/EU - compatibilité electromagnétique
Caractéristique D'Environnement	3C3 se conformer à CEI 60721-3-3 3C4 se conformer à CEI 60721-3-3
Température Ambiante De Stockage	-40...85 °C
Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	0...60 °C
Humidité Relative	10...95 % sans condensation

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	18 cm
Largeur De L'Emballage 1	25 cm
Longueur De L'Emballage 1	9 cm
Poids De L'Emballage 1	660 g
Type D'Emballage 2	S03
Nb Produits Dans L'Emballage 2	6
Hauteur De L'Emballage 2	30 cm
Largeur De L'Emballage 2	30 cm
Longueur De L'Emballage 2	40 cm
Poids De L'Emballage 2	4,4 kg
Type D'Emballage 3	PAL
Nb Produits Dans L'Emballage 3	48
Hauteur De L'Emballage 3	60 cm
Largeur De L'Emballage 3	80 cm
Longueur De L'Emballage 3	70 cm
Poids De L'Emballage 3	43,2 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

Performances en matière de bien-être

	Sans Mercure	
	Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui
Régulation Reach	Déclaration REACH	
Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)	
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine	
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.	