

Fiche technique du produit

Spécifications



TeSys GV3D - déclencheur voltmétrique - 220Vca 50Hz

GV3D22

- ⚠ La production de ce produit a été arrêtée le: 30 juin 2019
- ⚠ Fin de service le: 31 déc. 2019

⚠ Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme	TeSys
Type De Produit Ou Équipement	Déclencheur à émission de tension
Nom De L'Appareil	GV3D

Complémentaires

Compatibilité De Gamme	TeSys GV3ME
[Uc] Tension Circuit De Commande	220 V CA 50 Hz 240 V CA 50 Hz 277 V CA 60 Hz
Plage De Tension Du Circuit De Commande	0,8 à 1,1 Un
[Ui] Tension Assignée D'Isolement	690 V CA se conformer à CEI 60947-1 600 V CA se conformer à UL 60947-4-1 600 V CA se conformer à CSA C22.2 No 60947-4-1
Réglage Du Seuil En Tension	0,7 à 0,35 Un
Puissance D'Appel En Va	12 VA CA
Puissance D'Appel En W	7 W
Consommation Moyenne Au Maintien En Va	7 VA CA
Consommation Moyenne Au Maintien En W	2,5 W
Temps De Fonctionnement	15 ms se conformer à CEI 60947-1
Facteur De Marche	100 %
Mode De Raccordement	Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 0,75...2,5 mm ² souple sans extrémité de câble Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1...2,5 mm ² rigide Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 0,75...2,5 mm ² souple sans extrémité de câble Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1...2,5 mm ² rigide Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 0,75...2,5 mm ² souple avec extrémité de câble Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 0,75...2,5 mm ² souple avec extrémité de câble
Couple De Serrage	1,2 N.m sur borniers à vis-étrier
Durée De Vie Mécanique	15000 cycle
Quantité Du Lot	Lot de 10
Poids Du Produit	0,07 kg

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Hauteur De L'Emballage 1	3 cm
Largeur De L'Emballage 1	6 cm
Longueur De L'Emballage 1	6 cm
Poids De L'Emballage 1	72 g

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être



Sans Mercure



Information Sur Les Exemptions
Rohs

Oui

Certifications et normes

Directive Rohs Ue

Conforme

[Déclaration RoHS UE](#)

Régulation Rohs Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Deee

Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.