


Fiche technique du produit

Spécifications



KT 4X3200AL ALIMENTATION ER N3

KTA3200ER43

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Canalis
Nom Du Produit	KT
Type De Produit Ou Équipement	Goulotte d'alimentation coude plat
Nom De L'Appareil	KTA
Application	Longueur de l'alimentation
Alimentation	Transformateur immergé dans l'huile Tableau électrique
Matière	Aluminium
[Ie] Courant Assigné D'Emploi	3200 A à 35 °C
Position Du Pôle Neutre	Bas
Sens De Départ	direction 1: de chant à gauche
Earth Conductor	Terre standard
Niveau De Court-Circuit	Version standard
Équipement Inclus	Unité de goulotte

Complémentaires

Matière Du Boîtier	Film en polyester
Matière Des Contacts	Cuivre
Tension Assignée De Service (Us)	1000 V
Fréquence Du Réseau	50/60 Hz
[Ui] Tension D'Isolement	1000 V
Courant Assigné De Courte Durée Admissible (Ik)	86 kA
[Ipk] Courant Assigné De Crête Admissible	189 kA
Champ Magnétique Rayonné	2,1 µT
Limite De Contrainte Thermique	7396000 kA².s
Thdi	0...15 % 3200 A 15...33 % 4000 A
Chute De Tension Maximale	<0,0018 V avec facteur de puissance = 1 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long <0,0019 V avec facteur de puissance = 0,9 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long <0,0018 V avec facteur de puissance = 0,8 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long <0,0017 V avec facteur de puissance = 0,7 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long
Mode D'Installation	Par vis
Support De Montage	Platine

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Polarity	3L + N + PE
Nombre De Sorties De Dérivation	0
Normes	CEI 61439-6 CEI 61439-1
Type De Dimension	Sur mesure
"Pas" De Raccordement	80...250 mm
Profondeur	510 mm
Hauteur	direction 1: 200...534 mm
Longueur	direction 2: 300 mm
Couleur	Blanc (RAL 9001)
Charge Linéaire	37 kg/m

Environnement

Degré De Protection Ip	IP55 se conformer à CEI 60529
Tenue Aux Chocs Ik	IK08 conforming to CEI 62262
Derating Factor	0...35 °C (100 % de In) 35...40 °C (97 % de In) 40...45 °C (93 % de In) 45...50 °C (90 % de In) 50...55 °C (86 % de In)

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	51,0 cm
Largeur De L'Emballage 1	55,0 cm
Longueur De L'Emballage 1	77,5 cm
Poids De L'Emballage 1	46,8 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓	Sans Svhc Reach	
✓	Sans Métaux Lourds Toxiques	
✓	Sans Mercure	
✓	Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui
✓	Sans Pvc	
✓	Produit Sans Halogènes	

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conforme Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil De Circularité	Informations de fin de vie