

Fiche technique du produit

Spécifications



Acti9 MINp - minuterie 30s..20mn/
1h - contact 16A/230Vca - fonction
télérupteur

CCT15233

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme De Produit	Acti 9
Nom Du Produit	Acti 9 MIN
Nom De L'Appareil	MINp
Type De Produit Ou Équipement	Minuterie electronique silencieuse
Accessoires Associés	Compatibilité mécanique avec barres omnibus en peigne de distribution électrique
Fonctions Disponibles	Avertissement d'arrêt
Nuance De La Couleur	Blanc (RAL 9003)

Complémentaires

Application	Bâtiment
Type De Charge	Lampe fluocompactebloc d'alimentation conventionnel 1500 VA Lampe fluorescente 22 x électronique 23 W Ampoule halogène 230 V CA 3600 W Ampoule incandescence 230 V CA 3600 W Lampe fluorescente 24 x électronique 15 W Lampe fluorescente 27 x électronique 11 W Lampe fluorescente 34 x électronique 7 W Tube fluorescent doublebloc d'alimentation conventionnel 3600 VA Tube fluorescentélectronique 1000 VA Tube fluorescent non corrigébloc d'alimentation conventionnel 3600 VA Tube fluorescent corrigé en parallèlebloc d'alimentation conventionnel 1200 VA Tube fluorescent corrigé en sériebloc d'alimentation conventionnel 3600 VA
Puissance Consommée En Va Maximale	6 VA
Courant Commuté Maximum	16 A - 230 V CA pf = 1
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	230 V CA +10 % -15 % à 50/60 Hz
Temporisation	Réglable de 30s à 20 minutes
Support De Montage	Rail DIN
Pas De 9 Mm	2
Mode De Raccordement	Bornes à vis - <= 6 mm²
Classe D'Isolation Électrique	Classe II
Largeur	18 mm
Hauteur	89 mm
Profondeur	66 mm
Poids Du Produit	103 g

Environnement

Température Ambiante De Fonctionnement	-25...50 °C
--	-------------

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Degré De Protection (Ip)	IP20 B
--------------------------	--------

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	2,2 cm
Largeur De L'Emballage 1	7,0 cm
Longueur De L'Emballage 1	10,0 cm
Poids De L'Emballage 1	100,0 g
Type D'Emballage 2	S03
Nb Produits Dans L'Emballage 2	130
Hauteur De L'Emballage 2	30,0 cm
Largeur De L'Emballage 2	30,0 cm
Longueur De L'Emballage 2	40,0 cm
Poids De L'Emballage 2	13,877 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

En savoir plus sur Green Premium >



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conforme aux dérogations
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil De Circularité	Informations de fin de vie