

Fiche technique du produit

Spécifications



Acti9 IC100 - interrupteur crépusculaire

CCT15482

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme De Produit	Acti9
Nom Du Produit	Acti 9 IC
Type De Produit Ou Équipement	Interrupteur crépusculaire
Nom De L'Appareil	IC100
Equipement Fournis	capteur crépusculaire à l'extérieur
Type De Charge	lampe à incandescence : 2600 W lampe halogène : 2600 W tube fluorescent non corrigé : 2300 VA tube fluorescent compensé en série : 2300 VA lampe fluorescente parallèle compensée : 730 VA (80 µF) lampe fluorescente compacte : 170 W < 2 W lampe à LED : 30 W > 2 W lampe à LED : 200 W

Complémentaires

Application	Bâtiment
Nombre De Canaux	1
Puissance Consommée Maximale En W	0,5 W stand by
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	230 V CA +10 % -15 % à 50/60 Hz
Courant Commuté Maximum	10 A - 250 V CA pf = 0,6 16 A - 250 V CA pf = 1
Courant Commuté Minimum	10 mA 230 V CA 100 mA 24 V CA/CC
Classe D'Isolation Électrique	Classe II
Type De Sortie	Contact sec
Précision	+/- 0,25 s/jour 25 °C
Description Des Contacts	1 "F"
Temporisation	20 s marche 80 s off
Réglage De L'Intensité Lumineuse	2...100 lx
Mode De Raccordement	1 x 2,5 mm² bornes à vis rigide ou flexible avec manchon 2 x 0,5...2,5 mm² bornes à vis rigide ou flexible
Support De Montage	TH35 rail DIN se conformer à EN 60715
Hauteur	85,5 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	67 mm

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Poids Du Produit	111 g
Catégorie De Surtension	Class 3
Marquage	CE
Type De Commande	Par mesure de la luminosité

Environnement

Température Ambiante De Fonctionnement	-30...55 °C
Température De L'Air Ambiant Pour Stockage/Transport	-30...70 °C
Humidité Relative	90 %, sans condensation
Degré De Protection Ip	IP20 IP55 (détecteur)
Normes	EN 60669-2-1

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	7,5 cm
Largeur De L'Emballage 1	6,5 cm
Longueur De L'Emballage 1	10,5 cm
Poids De L'Emballage 1	161,0 g
Type D'Emballage 2	S03
Nb Produits Dans L'Emballage 2	40
Hauteur De L'Emballage 2	30 cm
Largeur De L'Emballage 2	30 cm
Longueur De L'Emballage 2	40 cm
Poids De L'Emballage 2	6,97 kg
Hauteur De L'Emballage 3	80 cm

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

En savoir plus sur Green Premium >



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conforme aux dérogations
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil De Circularité	Informations de fin de vie