

Fiche technique du produit

Spécifications



Acti9 - interrupteur crépusculaire programmable minuterie 2 canaux - 2 à 99000Ix

CCT15492

! La production de ce produit a été arrêtée le: 23 janv. 2021

! Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme De Produit	Acti 9
Nom Du Produit	Acti 9 IC
Type De Produit Ou Équipement	Interrupteur crépusculaire programmable avec fonction minuterie
Nom De L'Appareil	IC100k
Application	Bâtiment
Équipement Fournis	cellule digitale sur tableau kit de programmation pour PC cellule digitale en saillie clé mémoire
Type De Charge	20 x 58 W tube fluorescent double avec bloc d'alimentation conventionnel 10 x 100 W tube fluorescent non corrigé avec bloc d'alimentation conventionnel 10 x 100 W tube fluorescent corrigé en série avec bloc d'alimentation conventionnel 2 x 100 W tube fluorescent corrigé en parallèle avec bloc d'alimentation conventionnel 20 x 58 W tube fluorescent non corrigé avec bloc d'alimentation conventionnel 20 x 58 W tube fluorescent corrigé en série avec bloc d'alimentation conventionnel 26 x 36 W tube fluorescent non corrigé avec bloc d'alimentation conventionnel 26 x 36 W tube fluorescent corrigé en série avec bloc d'alimentation conventionnel 26 x 36 W tube fluorescent double avec bloc d'alimentation conventionnel 10 x 100 W tube fluorescent double avec bloc d'alimentation conventionnel 6 x 58 W tube fluorescent corrigé en parallèle avec bloc d'alimentation conventionnel ampoule halogène 230 V CA : 2600 W ampoule incandescence 230 V CA : 2600 W 26 x 36 W tube fluorescent corrigé en parallèle avec bloc d'alimentation conventionnel 18 x 11 W lampe fluocompacte avec électronique 16 x 15 W lampe fluocompacte avec électronique 16 x 20 W lampe fluocompacte avec électronique 14 x 23 W lampe fluocompacte avec électronique tube fluorescent avec électronique : 650 VA moteur : 2300 VA lampes à vapeur de mercure et de sodium corrigées en parallèle : 800 VA
Type De Batterie	Lithium
Langue Utilisateur	Espagnol Tchèque Roumain Bulgare Anglais Français Portugais Grec Slovène Polonais Serbe Hongrois Croate Slovaque

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Complémentaires

Nombre De Canaux	2
Puissance Consommée En Va	3 VA
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	100...240 V CA +10 % -15 % à 50/60 Hz
Courant Commuté Maximum	10 A - 250 V CA pf = 0,6 16 A - 250 V CA pf = 1
Classe D'Isolation Électrique	Classe II
Maximum Number Of Programming Range	84
Minimum Interval Duration Between 2 Cycles	1 min
Type De Commande	Par mesure de la luminosité
Type D'Afficheur	LCD rétro-éclairé
Plage De Réglage De Temporisation	<= 60 s (sur coupure de contact)
Power Reserve	10 ans
Type De Réglage	Programmation hebdomadaire
Réglage De L'Intensité Lumineuse	1...99000 lx
Mode De Raccordement	2 x 2,5 mm² bornes sans vis
Rigidité Du Câble	Souple Rigide
Support De Montage	rail DIN
Pas De 9 Mm	6
Hauteur	90 mm
Largeur	54 mm
Profondeur	69 mm
Poids Du Produit	352 g
Code De Compatibilité	IC100kp

Environnement

Température Ambiante De Fonctionnement	-30...50 °C
Degré De Protection Ip	IP20C Détecteur : IP55
Normes	EN 60529

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	10 cm
Largeur De L'Emballage 1	10 cm
Longueur De L'Emballage 1	11 cm
Poids De L'Emballage 1	0,35 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Certifications et normes

Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil De Circularité	Informations de fin de vie