

Fiche technique du produit

Spécifications



STD - téléviateur - lampes fluorescentes 1-10V - SAE - commande de scénario

CCTDD20012

! La production de ce produit a été arrêtée le: 30 juin 2023

! Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme De Produit	Acti9
Nom Du Produit	Acti 9 SCU
Type De Produit Ou Équipement	Variateur distant
Nom De L'Appareil	SCU

Complémentaires

Application	Bâtiment
Type De Charge	50 x lampe fluocompacte, électronique: <= 1500 W 12 x tube fluorescent double, électronique: 58 W 20 x tube fluorescent double, électronique: 36 W 25 x tube fluorescent, électronique: 58 W 40 x tube fluorescent double, électronique: 18 W 40 x tube fluorescent, électronique: 36 W 50 x tube fluorescent, électronique: 18 W
Type De Commande	Contrôle local: bouton poussoir Contrôle à distance: bouton poussoir
Puissance Consommée En Va	0,8 VA
Pertes Thermiques	3 W
Type D'Entrée	Bouton-poussoir 4 permet de contrôler jusqu'à 20 variateurs de lumière
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	230 V CA +/- 10 % à 50 Hz
Tension D'Entrée	12...30 V CA/CC
Courant De Sortie	0,2 à 100 mA
Type De Protection	Protection électronique contre la surtempérature Protection électronique contre les surtensions Fusible thermique à déclenchement simple Protection électronique contre la surcharge
Support De Montage	Rail DIN
Pas De 9 Mm	8
Auxiliaires Connectés	25 boutons-poussoirs auxiliaires maximum sans indication lumineuse, distance : < 50 m 5 boutons-poussoirs auxiliaires maximum avec voyant lumineux, distance : < 50 m
Mode De Raccordement	Bornes à vis, 2 câble(s) 4 mm² haut Bornes à vis, 5 câble(s) 2,5 mm² bas
Longueur Maximum De Câble Entre Produits	50 m
Hauteur	85 mm
Largeur	72 mm

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Profondeur	62 mm
Poids Du Produit	130 g

Environnement

Degré De Protection (Ip)	IP20
Normes	EN 60669-2-1
Règlement Européen	89/336/CEE - compatibilité électromagnétique 73/23/CEE - directive basse tension
Température Ambiante De Fonctionnement	0...70 °C
Température Ambiante De Stockage	0...60 °C

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	8,0 cm
Largeur De L'Emballage 1	9,5 cm
Longueur De L'Emballage 1	9,5 cm
Poids De L'Emballage 1	196,0 g
Type D'Emballage 2	CAR
Nb Produits Dans L'Emballage 2	24
Hauteur De L'Emballage 2	30,0 cm
Largeur De L'Emballage 2	30,0 cm
Longueur De L'Emballage 2	40,0 cm
Poids De L'Emballage 2	5,01 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

En savoir plus sur Green Premium >



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conforme aux dérogations
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil De Circularité	Informations de fin de vie