

# Fiche technique du produit

Spécifications



## CHEMIN DE CABLES FIL 70X300 EZ VRAC

CSU4591230

! La production de ce produit a été arrêtée le: 30 juin 2015

! Fin de service le: 22 mars 2017

! Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

### Principales

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Gamme De Produit              | Performa                  |
| Type De Produit Ou Équipement | Chemins de câbles en fils |
| Quantité Du Lot               | 180 m                     |
| Type D'Emballage              | Palette                   |

### Complémentaires

|                                             |                                                                                   |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Forme                                       | Forme de U                                                                        |
| Matière                                     | Acier C4D (électro-zinc)                                                          |
| Catégorie De Corrosivité Atmosphérique      | C1                                                                                |
| Diamètre Longitudinal Du Fil                | 4,9 mm                                                                            |
| Diamètre Transversal Du Fil                 | 3,9 mm                                                                            |
| Section De Câble                            | 28968 mm²                                                                         |
| Normes                                      | CEI 61537<br>EN/ISO 9227<br>EN 12329<br>CEI 60068-2-75<br>EN 50102<br>DIN 4102-12 |
| Longueur                                    | 3 m                                                                               |
| Hauteur                                     | 75 mm                                                                             |
| Largeur                                     | 300 mm                                                                            |
| Compatibilité Avec La Hauteur               | 70 mm                                                                             |
| Compatibilité Avec La Largeur               | 300 mm                                                                            |
| Compatibilité Avec Le Traitement De Surface | Électro-zinc                                                                      |

### Environnement

|                                                |              |
|------------------------------------------------|--------------|
| Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement | -40...120 °C |
| Tenue Aux Chocs (Ik)                           | IK10         |

### Emballage

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Type D'Emballage 1             | PCE  |
| Nb Produits Dans L'Emballage 1 | 1    |
| Hauteur De L'Emballage 1       | 7 cm |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Largeur De L'Emballage 1  | 30 cm    |
| Longueur De L'Emballage 1 | 300 cm   |
| Poids De L'Emballage 1    | 6,333 kg |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

Développement durable



Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO<sub>2</sub>.

En savoir plus sur Green Premium >



Transparence   RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

|   |                                     |     |
|---|-------------------------------------|-----|
| ✓ | Sans Svhc Reach                     |     |
| ✓ | Sans Métaux Lourds Toxiques         |     |
| ✓ | Sans Mercure                        |     |
| ✓ | Information Sur Les Exemptions Rohs | Oui |

Certifications et normes

|                        |                                                                                                                               |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Régulation Reach       | Déclaration REACH                                                                                                             |
| Directive Rohs Ue      | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)<br>Déclaration RoHS UE                                       |
| Régulation Rohs Chine  | Déclaration RoHS pour la Chine<br>Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine) |
| Profil Environnemental | Profil environnemental du Produit                                                                                             |
| Profil De Circularité  | Pas d'opérations particulières de recyclage requises                                                                          |