

Fiche technique du produit

Spécifications



TeSys CA - bloc de contacts auxiliaires - 1F+1O - précâblé

LA2KT2U

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	TeSys
Nom Du Produit	TeSys K
Type De Produit Ou Équipement	Bloc de contact auxiliaire temporisation
Nom De L'Appareil	LA1
Compatibilité De Gamme	TeSys K LC1K TeSys K CA2K TeSys K CA3K TeSys K CA4K
Emplacement De Montage	Façade
Composition Des Pôles	1 F/O
Fonctionnement Des Contacts	Temps de réponse
Type De Minuterie	Travail
Plage De Temporisation	1...30 s
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	110...240 V CA pour télécommande 240 V CA pour circuit de signalisation
Limites De La Tension Assignée D'Emploi	0,85...1,1 Uc
[Ith] Courant Thermique Conventionnel	2 A for circuit de signalisation
Normes	EN/CEI 60947-5-1 UL 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1
Certifications Du Produit	UL CSA CE UKCA

Complémentaires

Résistance D'Isolement	> 10 MΩ
Mode De Raccordement	Bornes à glissement
Temps De Reset	1,5 s pendant la temporisation 0,5 s après temporisation
Hauteur	27 mm
Largeur	38 mm
Profondeur	38 mm
Poids Du Produit	0,04 kg

Environnement

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Caractéristique D'Environnement	Environnement normal
Degré De Protection Ip	IP20 se conformer à CEI 60529
Traitement De Protection	TC se conformer à CEI 60068
Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	-10...60 °C

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	5,000 cm
Largeur De L'Emballage 1	4,800 cm
Longueur De L'Emballage 1	4,800 cm
Poids De L'Emballage 1	44,000 g
Type D'Emballage 2	S02
Nb Produits Dans L'Emballage 2	70
Hauteur De L'Emballage 2	15,000 cm
Largeur De L'Emballage 2	30,000 cm
Longueur De L'Emballage 2	40,000 cm
Poids De L'Emballage 2	3,361 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

En savoir plus sur Green Premium >



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions
Rohs

Oui

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conforme aux dérogations
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises