

Fiche technique du produit

Spécifications



TeSys D - bloc contacts auxiliaires frontaux - 1F+1O - bornes vis-étriers

LADN11

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	TeSys TeSys Deca
Nom Du Produit	TeSys Deca
Type De Produit Ou Équipement	Bloc de contact auxiliaire
Nom De L'Appareil	LADN
Compatibilité De Gamme	TeSys D CAD TeSys D LC1D TeSys F LC1F TeSys F CR1F TeSys Deca CAD TeSys Deca LC1D
Emplacement De Montage	Façade
Composition Des Pôles	1 NO+1NF
Fonctionnement Des Contacts	Instantané
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	690 V CA 25...400 Hz
[Ie] Courant Assigné D'Emploi	6 A at 120 V AC-15 1,04 A at 690 V AC-15 0,55 A at 125 V DC-13 0,1 A at 600 V DC-13
[Ui] Tension Assignée D'Isolement	690 V se conformer à CEI 60947-5-1 600 V se conformer à UL 600 V se conformer à CSA
[Ith] Courant Thermique Conventionnel	10 A (at 60 °C)
Normes	EN/CEI 60947-5-1 UL 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 GB/T 14048.5
Certifications Du Produit	CB UL CSA CCC EAC UKCA

Complémentaires

Pouvoir Nominal D'Enclenchement Irms	140 A CA conforming to CEI 60947-5-1 250 A CC conforming to CEI 60947-5-1
Courant Temporaire Admissible	100 A 60 °C 1s 120 A 60 °C 500 ms 140 A 60 °C 100 ms
Type De Protection	Fusible gG 10 A
Endurance Mécanique	30 Mcycles

Courant Commuté Minimum	5 mA
Tension De Commutation Minimale	17 V
Temps De Non-Chevauchement	1,5 ms sur désexcitation non-chevauchement entre contact NC et NO 1,5 ms sur excitation non-chevauchement entre contact NC et NO
Résistance D'Isolement	> 10 MΩ
Mode De Raccordement	Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1...4 mm ² souple avec extrémité de câble Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1...4 mm ² souple sans extrémité de câble Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1...2,5 mm ² souple avec extrémité de câble Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1...4 mm ² souple sans extrémité de câble Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1...4 mm ² rigide sans extrémité de câble Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1...4 mm ² rigide sans extrémité de câble
Couple De Serrage	1,7 N.m - avec tournevis plat Ø 6 mm 1,7 N.m - avec tournevis cruciforme Philips n° 2 1,7 N.m - avec tournevis pozidriv n°2
Hauteur	48 mm
Largeur	26 mm
Profondeur	42 mm
Couleur	Gris foncé

Environnement

Caractéristique D'Environnement	Environnement normal
Degré De Protection Ip	IP20 se conformer à CEI 60529
Traitement De Protection	TH se conformer à CEI 60068
Température Ambiante De Stockage	-60...80 °C
Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	-5...60 °C
Altitude De Fonctionnement	3000 m

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	3,000 cm
Largeur De L'Emballage 1	4,200 cm
Longueur De L'Emballage 1	5,300 cm
Poids De L'Emballage 1	34,000 g
Type D'Emballage 2	BB1
Nb Produits Dans L'Emballage 2	10
Hauteur De L'Emballage 2	3,000 cm
Largeur De L'Emballage 2	8,800 cm
Longueur De L'Emballage 2	25,600 cm
Poids De L'Emballage 2	348,000 g
Type D'Emballage 3	S03
Nb Produits Dans L'Emballage 3	320
Hauteur De L'Emballage 3	30,000 cm
Largeur De L'Emballage 3	30,000 cm
Longueur De L'Emballage 3	40,000 cm

Poids De L'Emballage 3	11,486 kg
------------------------	-----------

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

Sans Svhc Reach

Sans Métaux Lourds Toxiques

Sans Mercure

Information Sur Les Exemptions RoHS [Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

Directive RoHS Ue

Conforme

[Déclaration RoHS UE](#)

Régulation RoHS Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Deee

Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Profil De Circularité

Pas d'opérations particulières de recyclage requises