

Fiche technique du produit

Spécifications



CHEMIN DE CABLES FIL 105X600 SS VRAC

CSU4595360

! La production de ce produit a été arrêtée le: 30 juin 2015

! Fin de service le: 9 déc. 2016

! Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme De Produit	Performa
Type De Produit Ou Équipement	Chemins de câbles en fils
Quantité Du Lot	72 m
Type D'Emballage	Palette

Complémentaires

Forme	Forme de U
Matière	Acier C4D (acier inoxydable)
Catégorie De Corrosivité Atmosphérique	C5-I
Diamètre Longitudinal Du Fil	4,4 mm
Diamètre Transversal Du Fil	3,9 mm
Section De Câble	59568 mm²
Normes	EN/ISO 9227 EN 50102 CEI 60068-2-75 DIN 4102-12 CEI 61537 EN 12329
Longueur	3 m
Hauteur	110 mm
Largeur	600 mm
Compatibilité Avec La Hauteur	105 mm
Compatibilité Avec La Largeur	600 mm
Compatibilité Avec Le Traitement De Surface	Acier inoxydable

Environnement

Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	-40...120 °C
Tenue Aux Chocs (Ik)	IK10

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	10,5 cm

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Largeur De L'Emballage 1	60 cm
Longueur De L'Emballage 1	300 cm
Poids De L'Emballage 1	9,954 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------