

Fiche technique du produit

Spécifications



TeSys D - contacteur S207 - 3P - 3F - AC-1 / AC-3 - 110V CC

LC1D126FLS207

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	TeSys TeSys Deca
Gamme De Produit	TeSys Deca
Type De Produit Ou Équipement	Contacteur
Nom De L'Appareil	LC1D
Application Du Contacteur	Charge résistive (AC-1) Commande moteur (AC-3)
Catégorie D'Emploi	AC-1 AC-3 AC-3e
Description Des Pôles	3P
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	Circuit de puissance: <= 690 V CA 25...400 Hz
[Ie] Courant Assigné D'Emploi	25 A (at <60 °C) at <= 440 V CA AC-1 for circuit de puissance 12 A (at <60 °C) at <= 440 V CA AC-3 for circuit de puissance 12 A (at <60 °C) at <= 440 V CA AC-3e for circuit de puissance

Complémentaires

Puissance Moteur Kw	3 kW at 220/230 V CA 50 Hz (AC-3) 5,5 kW at 380/400 V CA 50 Hz (AC-3) 5,5 kW at 415 V CA 50 Hz (AC-3) 5,5 kW at 440 V CA 50 Hz (AC-3) 7,5 kW at 500 V CA 50 Hz (AC-3) 7,5 kW at 660/690 V CA 50 Hz (AC-3) 3 kW at 220/230 V CA 50 Hz (AC-3e) 5,5 kW at 380/400 V CA 50 Hz (AC-3e) 5,5 kW at 415 V CA 50 Hz (AC-3e) 5,5 kW at 440 V CA 50 Hz (AC-3e) 7,5 kW at 500 V CA 50 Hz (AC-3e) 7,5 kW at 660/690 V CA 50 Hz (AC-3e)
Composition Des Contacts Pôle Puissance	3 NO
Fréquence	Avec
Type De Contacts Auxiliaires	type liés mécaniquement 1 "O" + 1 "F" se conformer à CEI 60947-5-1 type contact miroir 1 "O" se conformer à CEI 60947-4-1
Contacts Auxiliaires	1 "O" + 1 "F"
[Ui] Tension Assignée D'Isolement	Circuit de puissance: 690 V se conformer à CEI 60947-4-1 Circuit de signalisation: 690 V se conformer à CEI 60947-1
[Uimp] Tension Assignée De Tenue Aux Chocs	6 kV se conformer à CEI 60947
Catégorie De Surtension	III
[Ith] Courant Thermique Conventionnel	10 A (at 60 °C) for circuit de signalisation 25 A (at 60 °C) for circuit de puissance

Pouvoir Nominal D'Enclenchement Irms	250 A at 440 V for circuit de puissance conforming to CEI 60947 140 A CA for circuit de signalisation conforming to CEI 60947-5-1 250 A CC for circuit de signalisation conforming to CEI 60947-5-1
Pouvoir Assigné De Coupure	250 A at 440 V for circuit de puissance conforming to CEI 60947
Calibre Du Fusible À Associer	10 A gG for circuit de signalisation conforming to CEI 60947-5-1 40 A gG at <= 690 V coordination type 1 for circuit de puissance 25 A gG at <= 690 V coordination type 2 for circuit de puissance
Constante De Temps	37 ms
Type De Circuit De Commande	Cc basse consommation
Technologie Bobine	Avec appareil de suppression intégral
Plage De Tension Du Circuit De Commande	0,1 à 0,25 U _c -40...70 °C perte de niveau CC 0,7 à 1,25 U _c -40...70 °C opérationnel CC
Impédance Moyenne	2,5 mOhm - lth 25 A 50 Hz for circuit de puissance
Puissance Dissipée Par Pôle	1,56 W AC-1 0,36 W AC-3 0,36 W AC-3e
Courant Commuté Minimum	5 mA for circuit de signalisation
Tension De Commutation Minimale	17 V for circuit de signalisation
Temps De Non-Chevauchement	1,5 ms sur désexcitation entre contact NC et NO 1,5 ms sur excitation entre contact NC et NO
Temps De Fonctionnement	77 ±15 % ms fermeture 25 ±20 % ms ouverture
Vitesse De Commande Maxi	3600 cyc/h à <60 °C
Puissance D'Appel En W	4 W (à 20 °C)
Consommation Moyenne Au Maintien En W	4 W à 20 °C
Résistance D'Isolément	> 10 MΩ for circuit de signalisation
Mode De Raccordement	Télécommande: bornes à anneau - external diameter: 8 mm Circuit de puissance: bornes à anneau - external diameter: 9,5 mm
Couple De Serrage	Télécommande :1,7 N.m - sur bornes à anneau - avec tournevis plat Ø 6 mm M3,5 Télécommande :1,7 N.m - sur bornes à anneau - avec tournevis cruciforme Philips n° 2 M3,5 Circuit de puissance :1,7 N.m - sur bornes à anneau - avec tournevis cruciforme Philips n° 2 M3,5 Circuit de puissance :1,7 N.m - sur bornes à anneau - avec tournevis plat Ø 6 mm M3,5 Télécommande :1,7 N.m - sur bornes à anneau - avec tournevis pozidriv n°2 M3,5 Circuit de puissance :1,7 N.m - sur bornes à anneau - avec tournevis pozidriv n°2 M3,5
Support De Montage	Platine Rail
Durée De Vie Électrique	2 Mcycles 12 A AC-3 à U _e <= 440 V 0,8 Mcycles 25 A AC-1 à U _e <= 440 V 2 Mcycles 12 A AC-3e à U _e <= 440 V
Endurance Mécanique	30 Mcycles
Niveau De Fiabilité	B10d = 1369863 cycle contacteur avec charge nominale se conformer à EN/ISO 13849-1 B10d = 20000000 cycle contacteur avec charge mécanique se conformer à EN/ISO 13849-1
Altitude De Fonctionnement	0...3000 m
Code De Compatibilité	LC1D

Normes	EN/CEI 60947-4-1 EN/CEI 60947-5-1 EN 45545: R22 HL3 EN 45545: R26 HL3 DIN 5510-2
---------------	--

Certifications Du Produit	CEI CCC EAC UA TR UKCA
----------------------------------	---------------------------------------

Environnement

Tenue Climatique	se conformer à IACS E10 se conformer à CEI 60947-1 Annexe Q catégorie D
Température Ambiante De Stockage	-60...80 °C
Tenue Au Feu	850 °C se conformer à CEI 60695-2-1
Hauteur	77 mm
Largeur	45 mm
Profondeur	95 mm
Poids Du Produit	0,325 kg
Robustesse Mécanique	Vibrations contacteur ouvert (2 Gn, 5 à 300 Hz) Vibrations contacteur fermé (4 Gn, 5 à 300 Hz) Chocs contacteur ouvert (10 Gn pour 11 ms) Chocs contacteur fermé (15 Gn pour 11 ms)

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	5,5 cm
Largeur De L'Emballage 1	9,6 cm
Longueur De L'Emballage 1	11,8 cm
Poids De L'Emballage 1	549,0 g
Type D'Emballage 2	S02
Nb Produits Dans L'Emballage 2	15
Hauteur De L'Emballage 2	15,0 cm
Largeur De L'Emballage 2	30,0 cm
Longueur De L'Emballage 2	40,0 cm
Poids De L'Emballage 2	8,69 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
-----------------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

Sans Mercure

Information Sur Les Exemptions RoHS [Oui](#)

Sans Pvc

Certifications et normes

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue

Conforme aux dérogations

Régulation Rohs Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Deee

Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Profil De Circularité

Pas d'opérations particulières de recyclage requises