

Fiche technique du produit

Spécifications



TeSys - porte-fusible - 3P - 32A - pour fusible 10x38mm

DF103

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	TeSys
Nom Du Produit	TeSys DF
Type De Produit Ou Équipement	Porte-fusibles
Nom De L'Appareil	DF10
Compatibilité Produit	DF2CA cartouche fusible DF2CN cartouche fusible
Description Des Pôles	3P
Taille Du Fusible	10 x 38 mm
Type De Fusible	, gG , aM
Type De Commande	Par maneton cadenassable
Catégorie D'Emploi	AC-20B se conformer à CEI 60947-3 DC-20B se conformer à CEI 60947-3
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	690 V CA 690 V CC
[Ie] Courant Assigné D'Emploi	32 A à 400 V CA
[Ith] Courant Thermique Conventionnel	32 A 20 °C
[Ui] Tension Assignée D'Isolément	690 VCA
[Uimp] Tension Assignée De Tenue Aux Chocs	6 kV
Catégorie De Surtension	III
Résistance De Court-Circuit	120 kA 400 V se conformer à CEI 60947-3 120 kA 500 V se conformer à CEI 60947-3
Puissance Dissipée En W	3 W puissance dissipée maximale par fusible

Complémentaires

Normes	EN/CEI 60947-3 EN/CEI 60269-2 UL 4248-1 CSA C22.2 No 4248-1 EN 45545-2: R22 HL2
Certifications Du Produit	CEI Reconnu UL CSA CCC EAC DNV-GL
Support De Montage	Rail DIN symétrique 35 mm
Position De Montage	Vertical (tolérance: +/- 23°)

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Mode De Raccordement	Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1...16 mm²rigide Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1...6 mm²rigide Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1...16 mm²souple avec ou sans Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1...6 mm²souple avec ou sans
Couple De Serrage	2,2 N.m - avec tournevis PZ2 2,2 N.m - avec tournevis plat Ø 5,5 mm
Hauteur	79,5 mm
Largeur	52,5 mm
Profondeur	61 mm
Poids Du Produit	0,126 kg
Quantité Du Lot	Lot de 4

Environnement

Température Ambiante Pour Le Stockage	-40...70 °C
Température De L'Air Ambiant Pour Le Fonctionnement	-40...70 °C avec déclassement au dessus de 20°C
Altitude De Fonctionnement	0...2000 m
Degré De Protection Ip	IP20
Degré De Pollution	3
Tenue Au Feu	960 °C se conformer à CEI 60695-2-1
Code De Compatibilité	DF10

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	5,300 cm
Largeur De L'Emballage 1	6,200 cm
Longueur De L'Emballage 1	8,000 cm
Poids De L'Emballage 1	133,000 g
Type D'Emballage 2	BB1
Nb Produits Dans L'Emballage 2	4
Hauteur De L'Emballage 2	6,800 cm
Largeur De L'Emballage 2	8,500 cm
Longueur De L'Emballage 2	22,200 cm
Poids De L'Emballage 2	570,000 g
Type D'Emballage 3	S03
Nb Produits Dans L'Emballage 3	64
Hauteur De L'Emballage 3	30,000 cm
Largeur De L'Emballage 3	30,000 cm
Longueur De L'Emballage 3	40,000 cm
Poids De L'Emballage 3	9,504 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

En savoir plus sur Green Premium >



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

- ✓

Sans Svhc Reach
- ✓

Sans Métaux Lourds Toxiques
- ✓

Sans Mercure
- ✓

Information Sur Les Exemptions
Rohs

Oui

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conforme Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises Profil de circularité