


# Fiche technique du produit

Spécifications



## portefusible GK1 3P 50 A fusible 14 x 51 mm

GK1EF

⚠ La production de ce produit a été arrêtée le: 30 juin 2008

⚠ Fin de service le: 30 juin 2009

⚠ Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

### Principales

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Gamme                         | TeSys               |
| Nom Du Produit                | TeSys GK1           |
| Type De Produit Ou Équipement | Sectionneur fusible |
| Nom De L'Appareil             | GK1 E               |
| Description Des Pôles         | 3P                  |

### Complémentaires

|                                |                                                                                                                                  |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Support De Montage             | Rail                                                                                                                             |
| Position De Montage            | Vertical (tolérance: +/- 23°)                                                                                                    |
| Type De Commande               | Par maneton                                                                                                                      |
| [Ue] Tension Assignée D'Emploi | Circuit de puissance: 690 V CA                                                                                                   |
| Taille Du Fusible              | 14 x 51 mm                                                                                                                       |
| Calibre Des Fusibles           | AM<br>GG                                                                                                                         |
| Mode De Raccordement           | Circuit de puissance: connecteur 1 câble(s) 2,5...25 mm²rigide<br>Circuit de puissance: connecteur 1 câble(s) 2,5...25 mm²souple |
| Couple De Serrage              | 2 N.m circuit de puissance: sur connecteur                                                                                       |

### Environnement

|                                                     |             |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| Normes                                              | CEI 60947-3 |
| Traitement De Protection                            | TC          |
| Température De L'Air Ambiant Pour Le Fonctionnement | -50...70 °C |
| Hauteur                                             | 97 mm       |
| Largeur                                             | 78,75 mm    |
| Profondeur                                          | 86 mm       |
| Poids Du Produit                                    | 0,394 kg    |

### Garantie contractuelle

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique