

Fiche technique du produit

Spécifications



Tesys GV2 - limiteur additif 63A - pour disj. moteur - à la partie supérieure

GV1L3

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	TeSys
Gamme De Produit	TeSys GV2 TeSys Deca
Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée	Accessoire de protection
Type De Produit Ou Équipement	Module de limitation de courant
Compatibilité De Gamme	TeSys GV2 TeSys Deca
Accessoires Associés	GV2RT GV2ME GV2P GV2L
Fonction Du Module	Augmenter le pouvoir de coupure d'un disjoncteur
Emplacement De Montage	Au-dessus du disjoncteur
[Ie] Courant Assigné D'Emploi	32 A
[Ith] Courant Thermique Conventionnel	63 A se conformer à CEI 60947-1
Seuil D'Activation	1 500 A
Pouvoir De Coupure	<= 100 kA en fonction du dispositif de protection
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	690 V CA 50/60 Hz
[Ui] Tension Assignée D'Isolement	690 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-1

Complémentaires

Mode De Raccordement	Borniers à vis-étrier 1 1,5...25 mm² rigide Borniers à vis-étrier 2 1,5...10 mm² rigide Borniers à vis-étrier 1 1,5...25 mm² souple sans extrémité de câble Borniers à vis-étrier 2 1,5...10 mm² souple sans extrémité de câble Borniers à vis-étrier 1 1,5...16 mm² souple avec extrémité de câble Borniers à vis-étrier 2 1,5...4 mm² souple avec extrémité de câble
Couple De Serrage	2,2 N.m
Poids Du Produit	0,13 kg

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	8,5 cm
Largeur De L'Emballage 1	5,0 cm
Longueur De L'Emballage 1	8,0 cm

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Poids De L'Emballage 1	122,0 g
Type D'Emballage 2	S01
Nb Produits Dans L'Emballage 2	24
Hauteur De L'Emballage 2	15,0 cm
Largeur De L'Emballage 2	15,0 cm
Longueur De L'Emballage 2	40,0 cm
Poids De L'Emballage 2	3,104 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

En savoir plus sur Green Premium >



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

- ✓

Sans Svhc Reach
- ✓

Sans Métaux Lourds Toxiques
- ✓

Sans Mercure
- ✓

Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conforme Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil De Circularité	Informations de fin de vie