

Fiche technique du produit

Spécifications



TeSys GV - contact auxiliaire - 1O+1F

GVAE11

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	TeSys TeSys Deca
Nom De L'Appareil	GVAE
Type De Produit Ou Équipement	Bloc de contact auxiliaire
Accessoires Associés	GV2P GV2RT GV2ME GV3L GV2LE GV3P GV2L
Emplacement De Montage	Avant
Composition Des Pôles	1 NO+1NF
Quantité Du Lot	Lot de 10

Complémentaires

[Ui] Tension Assignée D'Isolement	300 V se conformer à UL 508 300 V se conformer à CSA C22.2 No 14 250 V se conformer à CEI 60947-1
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	24...240 V CA 24 à 60 V CC
[Ith] Courant Thermique Conventionnel	2,5 A
Endurance Mécanique	100000 cycle
Courant Commuté Minimum	5 mA
Tension De Commutation Minimale	17 V
Type De Protection	Fusible gG 10 A Disjoncteur GB2CB06 10 A
Puissance Assignée D'Emploi En Va	120 VA à 110...120 V AC-15 - durabilité électrique: 100000 cycle 120 VA à 230...240 V AC-15 - durabilité électrique: 100000 cycle 48 VA à 24 V AC-15 - durabilité électrique: 100000 cycle 60 VA à 48 V AC-15 - durabilité électrique: 100000 cycle
Puissance Assignée D'Emploi En W	15 W à 48 V DC-13 - durabilité électrique : 100000 cycle 24 W à 24 V DC-13 - durabilité électrique : 100000 cycle 9 W à 60 V DC-13 - durabilité électrique : 100000 cycle
Couple De Serrage	1,4 N.m - sur borniers à vis-étrier
Hauteur	11 mm
Largeur	45 mm
Profondeur	29 mm
Poids Du Produit	0,02 kg

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Environnement

Caractéristique D'Environnement	Environnement normal
Certifications Du Produit	UKCA

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	1,200 cm
Largeur De L'Emballage 1	6,000 cm
Longueur De L'Emballage 1	7,000 cm
Poids De L'Emballage 1	17,000 g
Type D'Emballage 2	BB1
Nb Produits Dans L'Emballage 2	10
Hauteur De L'Emballage 2	6,200 cm
Largeur De L'Emballage 2	12,000 cm
Longueur De L'Emballage 2	7,400 cm
Poids De L'Emballage 2	174,000 g
Type D'Emballage 3	S02
Nb Produits Dans L'Emballage 3	220
Hauteur De L'Emballage 3	15,000 cm
Largeur De L'Emballage 3	30,000 cm
Longueur De L'Emballage 3	40,000 cm
Poids De L'Emballage 3	4,123 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

En savoir plus sur Green Premium >



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

- ✓

Sans Svhc Reach
- ✓

Sans Métaux Lourds Toxiques
- ✓

Sans Mercure
- ✓

Information Sur Les Exemptions
Rohs

Oui

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conforme Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil De Circularité	Informations de fin de vie