


Fiche technique du produit

Spécifications



KT 4X1250AL ZED CHANT PLAT N1

KTA1250CP41

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Canalis
Nom Du Produit	KT
Type De Produit Ou Équipement	Coude multiple
Description Du Jeu De Barre	Standard
Nom De L'Appareil	KTA
Application	Changement de direction
Matière	Aluminium
[Ie] Courant Assigné D'Emploi	1250 A à 35 °C
Polarity	3L + N + PE
Sens De Départ	direction 1: plat à droite direction 2: de chant à vers le haut
Angle De Fonctionnement	90 °
Earth Conductor	Terre standard
Niveau De Court-Circuit	Version standard
Équipement Inclus	Unité de goulotte Unité de jonction

Complémentaires

Matière Du Boîtier	Film en polyester
Matière Des Contacts	Cuivre
Tension Assignée De Service (Us)	1000 V
Fréquence Du Réseau	50/60 Hz
[Ui] Tension D'Isolement	1000 V
Courant Assigné De Courte Durée Admissible (Ik)	50 kA
[Ipk] Courant Assigné De Crête Admissible	110 kA
Champ Magnétique Rayonné	0,75 µT
Limite De Contrainte Thermique	2500000 kA².s
Thdi	0...15 % 1250 A 15...33 % 1600 A 33...100 % 2000 A
Chute De Tension Maximale	<0,0049 V avec facteur de puissance = 1 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long <0,005 V avec facteur de puissance = 0,9 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long <0,0047 V avec facteur de puissance = 0,8 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long <0,0043 V avec facteur de puissance = 0,7 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Position Du Pôle Neutre	Droite
Normes	CEI 61439-6 CEI 61439-1
Type De Dimension	Sur mesure
Largeur	140 mm
Hauteur	direction 2: 220...599 mm
Couleur	Blanc (RAL 9001)
Longueur	direction 1: 300 mm direction 3: 300 mm
Charge Linéaire	18 kg/m

Environnement

Degré De Protection Ip	IP55 se conformer à CEI 60529
Tenue Aux Chocs Ik	IK08 conforming to CEI 62262
Derating Factor	0...35 °C (100 % de In) 35...40 °C (97 % de In) 40...45 °C (93 % de In) 45...50 °C (90 % de In) 50...55 °C (86 % de In)

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	35,0 cm
Largeur De L'Emballage 1	73,2 cm
Longueur De L'Emballage 1	34,2 cm
Poids De L'Emballage 1	32,6 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

En savoir plus sur Green Premium >



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions
Rohs

Oui

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conforme aux dérogations
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil De Circularité	Informations de fin de vie