


Fiche technique du produit

Spécifications



CANALIS KT 3X1600AL COUDE SUR CHANT

KTA1600LC3D

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Canalis
Nom Du Produit	KT
Type De Produit Ou Équipement	Coude
Description Du Jeu De Barre	Standard
Nom De L'Appareil	KTA
Application	Changement de direction
Matière	Aluminium
[Ie] Courant Assigné D'Emploi	1600 A à 35 °C
Polarity	3L + PE
Sens De Départ	direction 1: de chant à vers le haut
Angle De Fonctionnement	90 °
Earth Conductor	Terre standard
Niveau De Court-Circuit	Version standard
Équipement Inclus	Unité de goulotte Unité de jonction

Complémentaires

Matière Du Boîtier	Film en polyester
Matière Des Contacts	Cuivre
Tension Assignée De Service (Us)	1000 V
Fréquence Du Réseau	50/60 Hz
[Ui] Tension D'Isolement	1000 V
Courant Assigné De Courte Durée Admissible (Ik)	65 kA
[Ipk] Courant Assigné De Crête Admissible	143 kA
Champ Magnétique Rayonné	0,9 µT
Limite De Contrainte Thermique	4225000 kA².s
Thdi	0...15 % 1600 A 15...33 % 2000 A 33...100 % 2500 A
Chute De Tension Maximale	<0,0037 V avec facteur de puissance = 1 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long <0,0038 V avec facteur de puissance = 0,9 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long <0,0036 V avec facteur de puissance = 0,8 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long <0,0034 V avec facteur de puissance = 0,7 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long
Position Du Pôle Neutre	Droite

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Normes	CEI 61439-6 CEI 61439-1
Type De Dimension	Pour mesurer les longues tiges
Largeur	140 mm
Profondeur	164 mm
Hauteur	164 mm
Longueur	direction 1: 320 mm direction 2: 820...1100 mm
Couleur	Blanc (RAL 9001)
Charge Linéaire	19 kg/m

Environnement

Degré De Protection Ip	IP55 se conformer à CEI 60529
Tenue Aux Chocs Ik	IK08 conforming to CEI 62262
Derating Factor	0...35 °C (100 % de In) 35...40 °C (97 % de In) 40...45 °C (93 % de In) 45...50 °C (90 % de In) 50...55 °C (86 % de In)

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	14,0 cm
Largeur De L'Emballage 1	110,0 cm
Longueur De L'Emballage 1	110,0 cm
Poids De L'Emballage 1	28,329 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence

Performances en matière de bien-être



Sans Mercure



Information Sur Les Exemptions
Rohs

[Oui](#)

Directive Rohs Ue

Conforme aux dérogations

Régulation Rohs Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Deee

Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Profil De Circularité

[Informations de fin de vie](#)