

Fiche technique du produit

Spécifications



TeSys LE1D - démarreur en coffret - 18A - bobine 230Vca

LE1D18P7

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	TeSys
Nom Du Produit	TeSys LE
Nom De L'Appareil	LE1D
Type De Produit Ou Équipement	Démarreur DOL intégré
Application	Standard
Catégorie D'Emploi	AC-3
Composition De L'Appareil	Relais de surcharge thermique commandé séparément Contacteur
Type De Commande	Bouton-poussoir démarrage vert I Bouton-poussoir arrêt/remise à zéro rouge O

Complémentaires

Puissance Moteur Kw	10 kW à 500 V CA 50/60 Hz 10 kW à 660/690 V CA 50/60 Hz 4 kW à 220/230 V CA 50/60 Hz 9 kW à 415 V CA 50/60 Hz 9 kW à 440 V CA 50/60 Hz 7,5 kW à 380/400 V CA 50/60 Hz
Courant Thermique À L'Air Libre Conventionnel [Ith]	17 A
Tension Du Circuit De Commande [Uc]	230 V CA 50/60 Hz
Nombre D'Entrée De Câble	2 entrée câble: ISO20 haut 2 entrée câble: ISO25 haut 2 entrée câble: ISO20 inférieur 2 entrée câble: ISO25 inférieur
Largeur	101 mm
Hauteur	201 mm
Profondeur	153,5 mm
Poids Du Produit	1,015 kg

Environnement

Matière	Polycarbonate
Degré De Protection Ip	IP65 se conformer à CEI 60529
Tenue Aux Chocs Ik	IK07 conforming to CEI 60529
Normes	CEI 60947-4-1
Température De L'Air Ambiant Pour Le Fonctionnement	-5...40 °C
Caractéristique D'Environnement	Standard

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Certifications Du Produit	UKCA
---------------------------	------

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	16,0 cm
Largeur De L'Emballage 1	20,0 cm
Longueur De L'Emballage 1	25,0 cm
Poids De L'Emballage 1	1,179 kg
Type D'Emballage 2	P06
Nb Produits Dans L'Emballage 2	22
Hauteur De L'Emballage 2	80,0 cm
Largeur De L'Emballage 2	80,0 cm
Longueur De L'Emballage 2	60,0 cm
Poids De L'Emballage 2	39,94 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

En savoir plus sur Green Premium >



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓	Sans Svhc Reach	
✓	Sans Métaux Lourds Toxiques	
✓	Sans Mercure	
✓	Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conforme Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil De Circularité	Informations de fin de vie