

Fiche technique du produit

Spécifications



Compact NSX100-250 - déclencheur micrologic 2.2 M - 25A - 3P3d

LV429174

! Arrêt de commercialisation

! La production de ce produit a été arrêtée le: 30 juin 2023

Message important: Ce produit est passé à la nouvelle gamme ComPacT et n'est plus commercialisé. Il continuera d'être disponible au premier semestre 2023 uniquement pour des projets spécifiques.

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme	ComPacT
Gamme De Produit	ComPacT NSX100...250
Type De Produit Ou Équipement	Déclencheur
Nom Du Déclencheur	Micrologic 2.2 M
Type De Déclencheur	Électronique
Compatibilité De Gamme	ComPacT NSX100 ComPacT NSX160 ComPacT NSX250
Application	Moteur
Nombre De Pôles	3P
Pôles Protégés	3t
Fonctions De Protection Du Déclencheur	LSol
Type De Protection	L : for protection surcharge (long retard) So : for protection court retard avec retard fixe I : for protection instantanée contre court-circuit
Courant Nominal De Déclenchement	25 A à 65 °C
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	690 V CA 50/60 Hz
Type De Réseau	CA
Fréquence Du Réseau	50/60 Hz

Complémentaires

Classe De Déclenchement Moteur	10 5 20
Protection Moteur Supplémentaire	Déséquilibre de phases
Long-Time Pick-Up Adjustment Type Ir (Thermal Protection)	Réglable 9 positions
[Ir] Long-Time Protection Pick-Up Adjustment Range	12...25 A
Long-Time Protection Delay Adjustment Type Tr	Fixe

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

[Tr] Long-Time Protection Delay Adjustment Range	120 s à 1,5 x Ir pour type 5 6,5 s à 6 x Ir pour type 5 5 s à 7,2 x Ir pour type 5 240 s à 1,5 x Ir pour type 10 13,5 s à 6 x Ir pour type 10 10 s à 7,2 x Ir pour type 10 480 s à 1,5 x Ir pour type 20 26 s à 6 x Ir pour type 20 20 s à 7,2 x Ir pour type 20
Mémoire Thermique	20 minutes avant et après le déclenchement
Short-Time Protection Pick-Up Adjustment Type Isd	Réglable 9 positions
[Isd] Short-Time Protection Pick-Up Adjustment Range	5...13 x Ir
Short-Time Protection Delay Adjustment Type Tsd	Fixe
[Tsd] Short-Time Protection Delay Adjustment Range	0,01 s
Instantaneous Protection Pick-Up Adjustment Type Ii	Fixe
[Ii] Instantaneous Protection Pick-Up Adjustment Range	425 A
Protection Différentielle	Sans
Zone De Verrouillage Sélectif Logique Zsi	Sans
Signalisation Locale	pour prêt à fonctionner DEL clignotante (vert) pour température supérieure à la valeur de consigne DEL 95 % Ith (rouge)

Environnement

Normes	UL 508 EN/CEI 60947-2
Certifications Du Produit	EAC Marine CCC
Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	-25...70 °C
Température Ambiante De Stockage	-50...85 °C

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	6,2 cm
Largeur De L'Emballage 1	9,5 cm
Longueur De L'Emballage 1	11,0 cm
Poids De L'Emballage 1	450,0 g
Type D'Emballage 2	S03
Nb Produits Dans L'Emballage 2	28
Hauteur De L'Emballage 2	30,0 cm
Largeur De L'Emballage 2	30,0 cm
Longueur De L'Emballage 2	40,0 cm
Poids De L'Emballage 2	12,928 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

En savoir plus sur Green Premium >



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions
Rohs

Oui

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conforme aux dérogations
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil De Circularité	Informations de fin de vie