



Principales

Gamme	Compact
Gamme de produits	NSX400...630
Fonction produit	Bloc de coupure
Nom de l'appareil	Compact NSX400S
Fonction de l'appareil	Distribution
Disjoncteur nom	Compact NSX400S
Nombre de pôles	3P
Type de réseau	CA
Fréquence du réseau	50/60 Hz
[Ie] courant assigné d'emploi maximal	400 A (40 °C)
[Ui] tension assignée d'isolement	800 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	8 kV se conformer à IEC 60947-2
[Ue] tension assignée d'emploi	CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
Codification du pouvoir de coupure	S
Pouvoir de coupure	40 kA Icu à 525 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2 25 kA Icu à 660/690 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2 65 kA Icu à 500 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2 100 kA Icu à 380/415 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2 120 kA Icu à 220/240 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2 90 kA Icu à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
Aptitude au sectionnement	Oui se conformer à EN 60947-2 Oui se conformer à IEC 60947-2
Catégorie d'emploi	A
Degré de pollution	3 se conformer à IEC 60947-1

Complémentaires

Type de commande	Par maneton
Mode d'installation	Fixe

Support de montage	Plaque arrière
Raccordement haut	Façade
Raccordement bas	Façade
Type de protection	Sans protection
Durée de vie mécanique	15000 cycle se conformer à IEC 60947-2
Durée de vie électrique	12000 cycle 440 V CA 50/60 Hz In/2 se conformer à IEC 60947-2 3000 cycle 690 V CA 50/60 Hz In se conformer à IEC 60947-2 6000 cycle 440 V CA 50/60 Hz In se conformer à IEC 60947-2 6000 cycle 690 V CA 50/60 Hz In/2 se conformer à IEC 60947-2
Pas de raccordement	45 mm

Environnement

Normes	EN 60947-2 IEC 60947-2 UL 508
Certifications du produit	CSA UL
Degré de protection IP	IP40 se conformer à IEC 60529
Tenue aux chocs IK	IK07 se conformer à IEC 62262
Température de fonctionnement maximale	-35...70 °C
Température ambiante pour le stockage	-55...85 °C

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Se conformer - depuis 0819 - Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible Profil environnemental du Produit
Instructions de fin de vie du produit	Disponible Informations de fin de vie

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------