

Fiche technique du produit

Spécifications



INTERVERROUILLAGE MECANIQUE CDE ROTATIVE ACCESSOIRE DISJONCTEUR NSX400 630

LV432621

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Type De Produit Ou Équipement	Verrouillage mécanique
Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée	Accessoire de verrouillage
Compatibilité De Gamme	ComPacT ComPacT NSX400 ComPacT ComPacT NSX630 ComPacT ComPacT NSX400 DC ComPacT ComPacT NSX630 DC EasyPact EasyPact CVS400 EasyPact EasyPact CVS630
Mode D'Installation	Fixe

Complémentaires

Type D'Interverrouillage	Verrouillage mécanique
Type De Commande	Poignée rotative

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	3,0 cm
Largeur De L'Emballage 1	21,4 cm
Longueur De L'Emballage 1	43,4 cm
Poids De L'Emballage 1	741,0 g
Type D'Emballage 2	S04
Nb Produits Dans L'Emballage 2	10
Hauteur De L'Emballage 2	30,0 cm
Largeur De L'Emballage 2	40,0 cm
Longueur De L'Emballage 2	60,0 cm
Poids De L'Emballage 2	8,136 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

Performances en matière de bien-être

	Sans Mercure	
	Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui
Régulation Reach	Déclaration REACH	
Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)	
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.	