

Fiche technique du produit

Spécifications



TeSys LE - GV2 - LC - Sect+cont plat 230v 50 60

LC4D25AP7

! La production de ce produit a été arrêtée le: 30 sept. 2023

! Fin de service le: 31 déc. 2023

! Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de com.

Principales

Gamme De Produit	TeSys
Nom De L'Appareil	LC4
Type De Produit Ou Équipement	Démarreur DOL
Puissance Moteur Kw	11 kW à 380...400 V CA 50/60 Hz 11 kW à 415 V CA 50/60 Hz 11 kW à 440 V CA 50/60 Hz 15 kW à 500 V CA 50/60 Hz 5,5 kW à 220...230 V CA 50/60 Hz
Catégorie D'Emploi	AC-3
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	230 V CA 50/60 Hz
[Ie] Courant Assigné D'Emploi	25 A

Complémentaires

Composition De L'Appareil	Sectionneur à fusible Contacteur
Support De Montage	Platine
Largeur	86 mm
Hauteur	173 mm
Profondeur	98 mm
Poids Du Produit	1,58 kg

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	11,5 cm
Largeur De L'Emballage 1	10,6 cm
Longueur De L'Emballage 1	19,2 cm
Poids De L'Emballage 1	909,0 g
Type D'Emballage 2	S03
Nb Produits Dans L'Emballage 2	6
Hauteur De L'Emballage 2	30,0 cm
Largeur De L'Emballage 2	30,0 cm
Longueur De L'Emballage 2	40,0 cm

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Poids De L'Emballage 2	6,167 kg
------------------------	----------

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

- ☒ Sans Svhc Reach
- ☒ Sans Métaux Lourds Toxiques
- ☒ Sans Mercure
- ☒ Information Sur Les Exemptions RoHS [Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conforme Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil De Circularité	Informations de fin de vie