

Fiche technique du produit

Spécifications



PowerPact J - disjoncteur 250A - avec bornes - 65kA - TMD - 200 A - 3P 3d

NJJL36200

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme De Produit	PowerPact multistandard
Gamme	PowerPact
Nom Du Produit	J-Frame
Nom De L'Appareil	taille-J
Type De Produit Ou Équipement	Disjoncteur
Application	Distribution

Complémentaires

Description Des Pôles	3P
Type De Commande	Par maneton
Mode D'Installation	Montage de l'unité
Support De Montage	Encastré Plaque arrière Rail DIN
Raccordement Électrique	Cosses, entrée Cosses, côté charge
Taille De Fil	1 x de AWG 3/0 à 350 kcmil (aluminium / cuivre)
[In] Courant Assigné D'Emploi	200 A à 40 °C
[Ui] Tension Assignée D'Isolement	750 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
[Uimp] Tension Assignée De Tenue Aux Chocs	8 kV se conformer à CEI 60947-2
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	525 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 690 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 947-2 600 V CA 50/60 Hz se conformer à UL 489
Codification Du Pouvoir De Coupure	JJ
Aptitude Au Sectionnement	Oui
Catégorie D'Emploi	Catégorie A
Endurance Mécanique	4000 cycle
Endurance Électrique	4000 cycle
"Pas" De Raccordement	45 mm
Indication De Tension	Indication ON/OFF
Coupure Pleinement Apparente	Oui
Type De Déclencheur	Thermique-magnétique
Fonctions De Protection Du Déclencheur	Protection de base

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Calibre Du Déclencheur	200 A
Type D’Afficheur	3 LEDs
Pouvoir De Coupure	Icu: 65 kA à 220/240 V - CA se conformer à CEI 947-2 Icu: 35 kA à 380/415 V - CA se conformer à CEI 947-2 Icu: 35 kA à 440/480 V - CA se conformer à CEI 947-2 Icu: 18 kA à 500/525 V - CA se conformer à CEI 947-2 65 kA à 240 V - CA se conformer à UL 489 35 kA à 480 V - CA se conformer à UL 489 18 kA à 600 V - CA se conformer à UL 489
[Ics] Pouvoir Assigné De Coupure De Service En Court-Circuit	Ics: 100 kA à 220/240 V - CA se conformer à CEI 947-2 Ics: 65 kA à 380/415 V - CA se conformer à CEI 947-2 Ics: 65 kA à 440/480 V - CA se conformer à CEI 947-2 Ics: 25 kA à 500/525 V - CA se conformer à CEI 947-2
Type De Réglage Du Seuil Long Retard (Ir)	Fixe
Plage De Réglage Du Seuil Long Retard	1 In
Type De Réglage Du Capteur Instantané (Isd)	Fixe
[Isd] Plage De Réglage Du Seuil Court Retard	750 A
Catégorie De Surtension	II
Prévision De Verrouillage	Non cadenassable
Hauteur	191 mm
Largeur	104 mm
Profondeur	86 mm
Normes	NMX J-266 NEMA AB1 CSA C22.2 No 5 W-C-375B/GEN UL 489 CEI 60947-2
Certifications Du Produit	CCC CE
Poids Du Produit	2,4 kg

Environnement

Degré De Protection Ip	IP40 se conformer à CEI 60529
Tenue Aux Chocs Ik	IK07 conforming to CEI 62262
Degré De Pollution	3 se conformer à CEI 60947-1 3 se conformer à CEI 60664-1
Température De L’Air Ambiant En Fonctionnement	40 °C
Température Ambiante De Stockage	-50...85 °C

Emballage

Type D’Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L’Emballage 1	1
Hauteur De L’Emballage 1	14,800 cm
Largeur De L’Emballage 1	19,800 cm
Longueur De L’Emballage 1	29,700 cm
Poids De L’Emballage 1	2,225 kg
Type D’Emballage 2	S04

Nb Produits Dans L'Emballage 2	6
Hauteur De L'Emballage 2	30,000 cm
Largeur De L'Emballage 2	40,000 cm
Longueur De L'Emballage 2	60,000 cm
Poids De L'Emballage 2	14,000 kg
Type D'Emballage 3	P12
Nb Produits Dans L'Emballage 3	24
Hauteur De L'Emballage 3	45,000 cm
Largeur De L'Emballage 3	80,000 cm
Longueur De L'Emballage 3	120,000 cm
Poids De L'Emballage 3	68,000 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓

Sans Mercure

✓

Information Sur Les Exemptions
Rohs

Oui

✓

Sans Pvc

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conforme aux dérogations
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil De Circularité	Informations de fin de vie