

Fiche technique du produit

Spécifications



ClimaSys CC - thermostat électronique - 9-30V

NSYCCOTH30VID

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	ClimaSys
Nom Du Produit	ClimaSys CC
Type De Produit Ou Équipement	Thermostat électronique
Plage De Réglage De La Température	-40...80 °C
Type D'Afficheur	Écran OLED
Informations Affichées	Température en °F Température en °C

Complémentaires

Tension D'Entrée	9...30 V CA/CC
Type De Capteur	Détecteur NTC externe optionnel
Pouvoir De Commutation Maximum	4 A 30 V CA/CC
Raccordement Électrique	10 bornes, capacité de serrage: 2,5 mm²
Mode D'Installation	Par vis Pincé
Hauteur	85 mm externe:
Largeur	56 mm externe:
Profondeur	44 mm externe:
Emplacement De Montage	Sur plaque de montage Traverses Rail DIN 35 mm Montant Spacial
Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	-40...80 °C
Hystérésis	2 K valeur programmée
Nombre De Sorties	2 fonction ventilation/chauffage
Matière	PC
Couleur	Gris clair
Tenue À La Flamme	Auto-extinguible se conformer à UL94 (matériel V0)
Certifications Du Produit	UR

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	5,5 cm

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Largeur De L'Emballage 1	7,5 cm
Longueur De L'Emballage 1	8,5 cm
Poids De L'Emballage 1	138 g
Type D'Emballage 2	PAL
Nb Produits Dans L'Emballage 2	75
Hauteur De L'Emballage 2	40 cm
Largeur De L'Emballage 2	40 cm
Longueur De L'Emballage 2	60 cm
Poids De L'Emballage 2	12,608 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

En savoir plus sur Green Premium >



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions
Rohs

Oui

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conforme aux dérogations
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises