

Fiche technique du produit

Spécifications



ClimaSys CC - thermostat double - à ouverture/à fermeture - °C

NSYCCOTH

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	ClimaSys
Nom Du Produit	ClimaSys CC
Type De Produit Ou Équipement	Thermostat double
Plage De Réglage De La Température	0...60 °C
Informations Affichées	Température en °C

Complémentaires

Tension D'Entrée	250 V
Type De Capteur	Métal plaqué
Description Des Contacts	1 F/O
Résistance De Contact	10 mOhm
Durée De Vie En Cycles	100000 cycle
Pouvoir De Commutation Maximum	2 A 120...250 V CA inductive pf: 0,6 10 A 250 V CA résistive 15 A 120 V CA résistive 30 W CC
Raccordement Électrique	4 bornes, capacité de serrage: 2,5 mm²
Mode D'Installation	Pincé
Hauteur	68 mm externe:
Largeur	56 mm externe:
Profondeur	44 mm externe:
Poids Du Produit	40 g
Emplacement De Montage	Montant Spacial Sur plaque de montage Rail DIN 35 mm Traverses
Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	-20...80 °C
Degré De Protection (Ip)	IP20
Hystérésis	7 K +/- 0,4K
Nombre De Sorties	1 fonction de chauffage 1 fonction ventilation
Matière	PC
Couleur	Gris clair
Tenue À La Flamme	Auto-extinguible se conformer à UL94 (matériel V0)

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Certifications Du Produit	UL
---------------------------	----

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	6 cm
Largeur De L'Emballage 1	7 cm
Longueur De L'Emballage 1	8 cm
Poids De L'Emballage 1	104 g

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions [Oui](#)
Rohs

Certifications et normes

Régulation Reach [Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue Conforme aux dérogations

Régulation Rohs Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil Environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises