

# Fiche technique du produit

Spécifications



## ClimaSys groupe de refroidissement latéral 2000w 3p 400v50/60hz UL

NSYCU2K3P4UL

! La production de ce produit a été arrêtée le: 31 déc. 2023

! Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de com.

### Principales

|                               |                                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| Gamme                         | ClimaSys                                             |
| Nom Du Produit                | CU                                                   |
| Type De Produit Ou Équipement | Appareil de refroidissement                          |
| Type De Montage               | Côté                                                 |
| Installation                  | Intérieure côté                                      |
| Destination Du Produit        | Pour le coffret                                      |
| Mode D'Installation           | Par vis                                              |
| Supply Voltage                | 460 V CA à 60 Hz, 3 phases                           |
| Rated Power                   | 2300 W                                               |
| Puissance De Refroidissement  | 6820 Btu/h 60 Hz L35-L35<br>5150 Btu/h 60 Hz L35-L50 |

### Complémentaires

|                                    |                                                                                                |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hauteur                            | 999 mm                                                                                         |
| Largeur                            | 405 mm                                                                                         |
| Profondeur                         | 237 mm                                                                                         |
| Courant Nominal (In)               | 2,5 A                                                                                          |
| Courant À L'Appel                  | 10 A                                                                                           |
| Puissance Consommée En W           | 970 W à 60 Hz, L35-L35<br>1150 W à 60 Hz, L35-L50                                              |
| Rapport De Rendement Énergétique   | 2,1                                                                                            |
| Type De Commande                   | Contrôleur électronique                                                                        |
| Plage De Réglage De La Température | 20...45 °C                                                                                     |
| Température De Fonctionnement      | À l'extérieur du boîtier: 20...45 °C<br>Maximum: 45 °C<br>À l'intérieur du boîtier: 20...45 °C |
| Niveau Sonore                      | 65 dB                                                                                          |
| Pression                           | 25 bar                                                                                         |
| Débit Nominal                      | Circuit externe: 1050 m3/h à 60 Hz<br>Circuit interne: 860 m3/h à 60 Hz                        |
| Poids Du Produit                   | 54 kg                                                                                          |
| Type De Gaz De Refroidissement     | R134a (0,59 kg)                                                                                |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|                    |                                                                       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Type De Filtre     | Filtre de circuit externe optionnel                                   |
| Type De Protection | Protection thermique: T 6 A<br>Protection (magnétique) court-circuit: |
| Matière            | Acier                                                                 |
| Couleur            | Gris (RAL 7035)                                                       |

## Environnement

|                           |                                                                                                                  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Certifications Du Produit | UL                                                                                                               |
| Normes                    | DIN 3168                                                                                                         |
| Degré De Protection Ip    | IP55 se conformer à CEI 60529 (sur le circuit interne)<br>IP34 se conformer à CEI 60529 (sur le circuit externe) |

## Emballage

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Type D'Emballage 1             | PCE      |
| Nb Produits Dans L'Emballage 1 | 1        |
| Hauteur De L'Emballage 1       | 23,7 cm  |
| Largeur De L'Emballage 1       | 40,5 cm  |
| Longueur De L'Emballage 1      | 99,9 cm  |
| Poids De L'Emballage 1         | 54,0 kg  |
| Type D'Emballage 2             | P12      |
| Nb Produits Dans L'Emballage 2 | 5        |
| Hauteur De L'Emballage 2       | 125,0 cm |
| Largeur De L'Emballage 2       | 80,0 cm  |
| Longueur De L'Emballage 2      | 120,0 cm |
| Poids De L'Emballage 2         | 342,0 kg |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

Développement durable



Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO<sub>2</sub>.

En savoir plus sur Green Premium >



Transparence   RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

|   |                                     |     |
|---|-------------------------------------|-----|
| ✓ | Sans Svhc Reach                     |     |
| ✓ | Sans Métaux Lourds Toxiques         |     |
| ✓ | Sans Mercure                        |     |
| ✓ | Information Sur Les Exemptions Rohs | Oui |

Certifications et normes

|                        |                                                                                                                                                                                            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Régulation Reach       | Déclaration REACH                                                                                                                                                                          |
| Directive Rohs Ue      | Conforme<br>Déclaration RoHS UE                                                                                                                                                            |
| Régulation Rohs Chine  | Déclaration RoHS pour la Chine<br>Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)                                                              |
| Profil Environnemental | Profil environnemental du Produit                                                                                                                                                          |
| Deee                   | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |
| Profil De Circularité  | Informations de fin de vie                                                                                                                                                                 |