Fiche technique du produit

Spécifications

TeSys T contrôleur moteur LTM R, DeviceNet, 100 à 240 V CA, 0,4...8 A

LTMR08DFM

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	TeSys
Nom Du Produit	TeSys T
Nom De L'Appareil	LTMR
Type De Produit Ou Équipement	Contrôleur du moteur
Application	Surveillance de l'équipement et contrôle
Courant De Mesure	0,4…8 A
[Us] Tension D'Alimentation	100…240 V CA 50/60 Hz
Consommation Électrique	8...62,8 mA
Limites De La Tension D'Alimentation	93,5…264 V CA
Protocole De Communication	DeviceNet
Type De Bus	DeviceNet ISO 1198 interface, adressage 1...64, vitesse de communication 125...500 kbit/s, bornier avec 4 câble blindé à paire torsadée

Complémentaires

[Ui] Tension Assignée D'Isolement	690 V se conformer à EN/CEI 60947-1 690 V se conformer à CSA C22.2 No 14 690 V se conformer à UL 508
[Uimp] Tension Assignée De Tenue Aux Chocs	4 kV alimentation, entrées et sorties se conformer à EN/CEI 60947-4-1 6 kV circuit de mesure du courant ou de la tension se conformer à EN/CEI 60947-4-1 0,8 kV circuit de communication se conformer à EN/CEI 60947-4-1
Résistance De Court-Circuit	100 kA conforming to EN/CEI 60947-4-1
Calibre Du Fusible À Associer	4 A gG pour sortie 0,5 A gG pour télécommande
Type De Protection	Surcharge thermique Défaut de phase Surcharge Fluctuation de charge Variation du facteur de puissance Surcharge (longue) Protection différentielle Protection contre l'inversion de polarité Protection thermique Déséquilibre de phase Rotor verrouillé

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Informations De Diagnostic	Compteur heures de fonctionnement /temps de marche Courant de démarrage et durée Enregistrement de défauts Informations sur l'historique des déclenchements Informations sur le contexte de déclenchement Compteurs de déclenchements de défaut phase et défaut terre Enregistrement de commande de contrôle du moteur Enregistrement d'événements Temps d'attente après un déclenchement en surcharge Temps restant avant déclenchement de surcharge
Nombre D'Entrées Logiques	6
Courant En Entrée	3,1 mA à 100 V 7,5 mA à 240 V
Etat Actuel 0 Garanti	Entrée logique: 0…40 V et <= 15 mA pour 25 ms
Etat Actuel 1 Garanti	Entrée logique: 79...264 V et >= 2 mA pour 25 ms
Fréquence De Commutation De Sortie Maximale	2 Hz
Courant De Charge	5 A à 250 V CA pour sortie numérique 5 A à 30 V CC pour sortie numérique
Puissance Autorisée	480 VA (AC-15), Ie = 2 A, 500000 cycle (sortie) 30 W (DC-13), Ie = 1,25 A, 500000 cycle (sortie)
Vitesse De Commande Maximale	1800 cyc/h
Type Et Composition Des Contacts	1 "O" + 1 "F" signal de défaut 3 "F"
Type De Comptage	Courant de déséquilibre Courant de défaut à la terre Courant moyen Imoy Température Courants des phases I1, I2, I3 RMS
Précision De Mesure	5...15 % mesure interne du courant de défaut de la terre 1 % tension (100...830 V) 3 % facteur de puissance 5 % mesure externe du courant de défaut de la terre +/- 30 min/an horloge interne 0,02 température 1 % courant 5 % puissance active et réactive
Catégorie De Surtension	III
"Pas" De Raccordement	5,08 mm
Mode De Raccordement	Télécommande: connecteur 1 câble(s) 0,25…2,5 mm² (AWG 24…AWG 14)souple avec extrémité de câble Télécommande: connecteur 1 câble(s) 0,2…2,5 mm² (AWG 24…AWG 14)souple sans extrémité de câble Télécommande: connecteur 1 câble(s) 0,25…2,5 mm² (AWG 24…AWG 14)souple sans extrémité de câble Télécommande: connecteur 1 câble(s) 0,2…2,5 mm² (AWG 24…AWG 14)rigide sans extrémité de câble Télécommande: connecteur 2 câble(s) 0,2…1 mm² (AWG 24…AWG 14)souple avec extrémité de câble Télécommande: connecteur 2 câble(s) 0,2…1,5 mm² (AWG 24…AWG 14)souple sans extrémité de câble Télécommande: connecteur 2 câble(s) 0,5…1,5 mm² (AWG 24…AWG 14)souple sans extrémité de câble Télécommande: connecteur 2 câble(s) 0,2…1 mm² (AWG 24…AWG 14)rigide sans extrémité de câble
Couple De Serrage	0,5…0,6 N.m télécommande: 3 mm plat tournevis
Degré De Pollution	3

Compatibilité Électromagnétique	Décharge électrostatique, 3, 8 kV air, 6 kV contact, conforming to EN/CEI 61000-4-2 Champs RF rayonnés, 3, 10 V/m, conforming to EN/CEI 61000-4-3 Test d'immunité des transitoires rapides (autres circuits), niveau 3, 2 kV, conforming to EN/CEI 61000-4-4 Test d'immunité des transitoires rapides (sur les sorties de l'alimentation et du relais), niveau 4, 4 kV, conforming to EN/CEI 61000-4-4 Test d'immunité aux baisses et aux interruptions de tension, 70 %, 500 ms, conforming to EN/CEI 61000-4-11 Perturbations RF transmises par conduction, 10 V, conforming to EN/CEI 61000-4-6 Détecteur de température: surtensions (mode série), 0,5 kV, conforming to EN/CEI 61000-4-5 Détecteur de température: surtensions (mode commun), 1 kV, conforming to EN/CEI 61000-4-5 Télécommande: surtensions (mode série), 1 kV, conforming to EN/CEI 61000-4-5 Communication: surtensions (mode commun), 2 kV, conforming to EN/CEI 61000-4-5 Sorties de relais et alimentation: surtensions (mode série), 2 kV, conforming to EN/CEI 61000-4-5 Sorties de relais et alimentation: surtensions (mode commun), 4 kV, conforming to EN/CEI 61000-4-5 Télécommande: surtensions (mode commun), 2 kV, conforming to EN/CEI 61000-4-5
Largeur	91 mm
Hauteur	61 mm
Profondeur	122,5 mm
Poids Du Produit	0,53 kg
Services Web	Serveur web
Code De Compatibilité	LTMR

Environnement

Normes	UL 508 IACS E10 CSA C22.2 No 14 CEI 60947-4-1 EN 60947-4-1
Certifications Du Produit	KERI LROS (Lloyds register of shipping) CSA ATEX UL DNV C-Tick RMRoS CCC RINA ABS EAC GL NOM BV
Traitement De Protection	Cycles de 12 x 24 heures se conformer à EN/CEI 60068-2-30 48 h se conformer à EN/CEI 60070-2-11 TH se conformer à EN/CEI 60068
Tenue Au Feu	650 °C se conformer à EN/CEI 60695-2-12 960 °C se conformer à UL 94
Température De L'Air Ambiant Pour Le Fonctionnement	-20…60 °C
Température Ambiante De Stockage	-40…80 °C
Altitude De Fonctionnement	<= 2000 m sans réduction de courant
Robustesse Mécanique	Vibrations fixé sur rail symétrique: 1 Gn, 5 à 300 Hz se conformer à EN/CEI 60068-2-6 Vibrations monté sur plaque: 4 Gn, 5 à 300 Hz se conformer à EN/CEI 60068-2-6 Chocs accélération sur 1/2 sinusoïde: 15 Gn pour 11 ms se conformer à EN/CEI 60068-2-27
Degr�? De Protection (Ip)	IP20

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	7,0 cm
Largeur De L'Emballage 1	10,0 cm
Longueur De L'Emballage 1	13,5 cm
Poids De L'Emballage 1	520,0 g
Type D'Emballage 2	S02
Nb Produits Dans L'Emballage 2	10
Hauteur De L'Emballage 2	15,0 cm
Largeur De L'Emballage 2	30,0 cm
Longueur De L'Emballage 2	40,0 cm
Poids De L'Emballage 2	5,555 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois

Développement durable

Le label Green Premium™ montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO_2.

En savoir plus sur Green Premium >

Transparence

RoHS/REACh

Performances en matière de bien-être

Sans Mercure	
Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui
Sans Pvc	
Produit Avec Composants Plastiques Sans Halogènes	

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACh
Directive Rohs Ue	Conforme aux dérogations
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil De Circularité	Informations de fin de vie