


# Fiche technique du produit

Spécifications



Spacial - châssis plein - acier galvanisé - pour coffret  
H=1000xL=600mm

NSYMM106

Statut commercial: Commercialisé

## Principales

|                                            |                                                                   |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Gamme                                      | Spacial                                                           |
| Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée | Accessoires de montage                                            |
| Type De Produit Ou Équipement              | Platine de montage                                                |
| Application                                | Polyvalent                                                        |
| Pour Dimensions D'Enveloppe                | - H: 1000 mm W: 600 mm                                            |
| Emplacement De Montage                     | Fixation directe sur plots arrières<br>Barreau cranté             |
| Type De Châssis Plein                      | Pleine                                                            |
| Compatibilité De Gamme                     | Spacial Spacial S3D<br>Spacial Spacial CRN<br>Spacial Spacial S3X |
| Quantité Du Lot                            | Lot de 1                                                          |
| Matière                                    | Acier galvanisé                                                   |

## Complémentaires

|                              |                                                                            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Mode De Fixation             | Vissé sur les plots arrières - type de vis M8<br>Par l'élément de fixation |
| Charge Permanente Admissible | 150 kg                                                                     |
| Hauteur                      | 950 mm                                                                     |
| Largeur                      | 550 mm                                                                     |
| Epaisseur                    | 2,5 mm                                                                     |
| Poids Du Produit             | 10,244 kg                                                                  |

## Emballage

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Type D'Emballage 1             | PCE     |
| Nb Produits Dans L'Emballage 1 | 1       |
| Hauteur De L'Emballage 1       | 0,4 cm  |
| Largeur De L'Emballage 1       | 56,5 cm |
| Longueur De L'Emballage 1      | 95,5 cm |
| Poids De L'Emballage 1         | 10,1 kg |
| Type D'Emballage 2             | P12     |
| Nb Produits Dans L'Emballage 2 | 30      |
| Hauteur De L'Emballage 2       | 39,0 cm |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Largeur De L'Emballage 2  | 80,0 cm  |
| Longueur De L'Emballage 2 | 120,0 cm |
| Poids De L'Emballage 2    | 327,0 kg |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

Développement durable



Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO<sub>2</sub>.

En savoir plus sur Green Premium >



Transparence   RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

|   |                                     |     |
|---|-------------------------------------|-----|
| ✓ | Sans Svhc Reach                     |     |
| ✓ | Sans Métaux Lourds Toxiques         |     |
| ✓ | Sans Mercure                        |     |
| ✓ | Information Sur Les Exemptions Rohs | Oui |

Certifications et normes

|                        |                                                                                                                               |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Régulation Reach       | Déclaration REACH                                                                                                             |
| Directive Rohs Ue      | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)<br>Déclaration RoHS UE                                       |
| Régulation Rohs Chine  | Déclaration RoHS pour la Chine<br>Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine) |
| Profil Environnemental | Profil environnemental du Produit                                                                                             |
| Profil De Circularité  | Pas d'opérations particulières de recyclage requises                                                                          |